



Виключна гнучкість і продуктивність у крамницях

Завдяки лінійці StyliD Evo роздрібні продавці можуть насолоджуватися чудовою якістю світла та найкращою на ринку енергоефективністю оптики PerfectAccent із серією гнучких сучасних прожекторів. Прожектори StyliD Evo легко переналаштувати через швидке й легке оновлення оптики, яке не потребує інструментів. Вони також підходять у разі частої зміни планування магазинів, оскільки прожектор StyliD Evo можна легко переустановити на шинопровід або магістраль Maxos Fusion. Охоплюючи широкий спектр застосування освітлення, від низького рівня освітлення в зручних форматах до монтажу у високу стелю, де потрібна дуже висока світловіддача, прожектори StyliD забезпечують безперервність для кожної концепції роздрібної торгівлі. StyliD Evo можна монтувати на шинопровід 3C або DALI (ST770T, ST780T), на моделі Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) або в стелю (напіввбудована модель ST770B). Усі прожектори StyliD Evo з відбивачами PerfectAccent сертифіковані як вироби замкнутого циклу; вони пропонують численні системні інтеграції та варіанти регулювання яскравості, включно з дротовими та бездротовими моделями. Для подовження терміну зберігання та кращого візуального представлення їжі, зменшення харчових відходів і збільшення продажів доступні схеми світлодіодного освітлення для свіжих продуктів. Перегляньте каталог Fashion and Food, щоб дізнатися більше про лінійки PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost і Champagne.

Переваги

- Приваблює покупців завдяки більшому блиску та чудового комфорту для очей
- Легко змінити положення та оновити у разі частих оновлень магазину
- Найкраща в своєму класі ефективність щодо зменшення рівня парникових газів та економії споживання енергії
- Сертифікований як освітлення замкнутого циклу завдяки високоефективним відбивачам PerfectAccent

Applications

- Міні-маркети
- Супермаркети та гіпермаркети
- Крамниці великого формату

Характеристики

- Легка заміна або оновлення оптики, які не потребують інструментів
- Доступний із високоефективними відбивачами PerfectAccent
- Додаткове переднє скло (рекомендується в запиленому середовищі)

Версії



StyliD Evo Compact ST770B
white, semi recessed



StyliD Evo Compact HR for
maxos fusion



StyliD Evo Performance
ST780T white, track version



StyliD Evo Compact ST770T
silver, track version

- Потужність до 6000 лм для встановлення на великій висоті
- Постачається зі схемами світлодіодного освітлення для свіжих продуктів і LED-відтінками для крамниць
- Варіанти дротового (DALI) і бездротового підключення
- Овальний промінь високої інтенсивності дозволяє збільшити відстань між світильниками у разі освітлення прилавків зі свіжою їжею або написів на стіні
- Усі фотометричні дані обчислюються без додаткового переднього скла. Світловий потік слід зменшити на 3,5 % у разі використання переднього скла
- Очищення оптики потрібно проводити лише стисненим повітрям. Заборонено торкатися світлодіода або відбивача. Для зон приготування їжі та місць із високим рівнем пилу настійно рекомендується використовувати додаткове переднє скло, оскільки його можна очистити (сухою) тканиною з мікрофібри.
- Під час обслуговування виріб необхідно вимкнути та охолодити
- Виріб необхідно встановлювати в недоступному місці. Працювати з гарячим світильником можна лише в захисних рукавичках




StyliD Evo Compact ST770T
white, track version




StyliD Evo Compact ST770T
black, track version


Розміри




ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH




ST780T 49S/830 PSU MB FG WH



ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK



ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH



ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH

Деталі по продукції



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact black, side view



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact white, side view



StyliD Evo ST770B semi recessed installation rim



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact in white, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact white, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance white, side view



StyliD Evo Compact black, front view



StyliD Evo Performance white, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Exploded View



StyliD Evo Compact in black, full rotation flexibility



StyliD Evo Performance in white, full rotation flexibility

Загальна інформація

Заміна джерела світла	Ні
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Драйвер входить у комплект	Так
Service tag	Так

Світлотехнічні

Кількість джерел світла	1
Кут променя джерела світла	120 °

Експлуатаційні й електричні

Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 to 60 Hz
Підходить для довільного перемикання	Ні
Клас захисту IEC	II клас безпеки

Механічні деталі й корпус

Код захисту від проникнення	IP20 [Захист пальців]
Код захисту від механічного впливу	IK02 [0,2 Дж стандарт]
Тип кришки об'єктива	-

Затвердження й застосування

Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 с
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Знак CE	Так
Знак ENEC	Знак ENEC
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	0,5
Діапазон температури довкілля	від +10 °C до +35 °C

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку +/-10%

Експлуатаційні характеристики у довгостроковій перспективі (відповідає IEC)

Інтенсивність відмов драйвера за 5000 год	1 %
---	-----

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Код сімейства ламп
910500465998	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	LED27S
910505100014	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	LED39S
910505101368	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	-

Order Code	Full Product Name	Код сімейства ламп
910505101441	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	-
910505101386	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	-
910505101379	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	-
910505101381	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	-
910505101383	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
910505101384	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	-
910505101385	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	-
910505101398	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	-
910505101399	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	-
910505101378	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	-
910505101393	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	-

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Корельована колірна температура (ном.)	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Тип оптичного пристрою
910500465998	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	2 700 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Овальний горизонтальний промінь
910505100014	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	3 900 lm	3000 K	127 lm/W	>90	Овальний горизонтальний промінь
910505101368	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	3 900 lm	3000 K	129 lm/W	>90	Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів
910505101441	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	4 900 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Середній промінь
910505101386	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	2 700 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Середній промінь
910505101379	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	2 000 lm	3000 K	120 lm/W	>80	Вузький промінь
910505101381	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	2 700 lm	2700 K	131 lm/W	>80	Широкий промінь
910505101383	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	2 700 lm	3000 K	131 lm/W	>80	Овальний горизонтальний промінь
910505101384	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	2 700 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Середній промінь
910505101385	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	2 700 lm	4000 K	142 lm/W	>80	Дуже широкий промінь
910505101398	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	3 900 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Середній промінь
910505101399	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	3 900 lm	4000 K	147 lm/W	>80	Середній промінь
910505101378	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	1 700 lm	3000 K	135 lm/W	>90	Середній промінь
910505101393	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	2 800 lm	2200 K	90 lm/W	>80	Середній промінь

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910500465998	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	19,6 W
910505100014	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	31 W
910505101368	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	31,5 W
910505101441	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	37,5 W
910505101386	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	19,8 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910505101379	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	16,6 W
910505101381	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	19,6 W
910505101383	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	20,5 W
910505101384	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	19,6 W
910505101385	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	19,6 W
910505101398	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	29 W
910505101399	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	29 W
910505101378	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	11,8 W
910505101393	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	31 W

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю	Максимальний рівень зменшення яскравості
910500465998	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Hi	-
910505100014	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Hi	-
910505101368	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Так	1%
910505101441	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Hi	Не застосовується
910505101386	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Hi	Не застосовується
910505101379	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Hi	Не застосовується
910505101381	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Hi	Не застосовується
910505101383	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Так	1%
910505101384	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Hi	Не застосовується
910505101385	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Hi	Не застосовується
910505101398	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Hi	Не застосовується
910505101399	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Hi	Не застосовується
910505101378	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Hi	Не застосовується
910505101393	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Hi	Не застосовується

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Колір корпусу
910500465998	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Білий
910505100014	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Білий
910505101368	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Чорний
910505101441	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Білий
910505101386	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Сріблястий
910505101379	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Білий
910505101381	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Білий
910505101383	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Білий
910505101384	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Білий
910505101385	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Білий
910505101398	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Білий

Order Code	Full Product Name	Колір корпусу
910505101399	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Білий
910505101378	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Чорний
910505101393	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Чорний


Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає ІЕС)

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910500465998	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
910505100014	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
910505101368	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	(0.434,0.403)<2
910505101441	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
910505101386	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	(0.434,0.403)<2
910505101379	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<3
910505101381	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
910505101383	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
910505101384	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
910505101385	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
910505101398	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
910505101399	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	(0.382,0.380)<3
910505101378	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	(0.434,0.403)<2
910505101393	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	(0.478,0.382)<2

Дані про виріб

Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
910500465998	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	ST770B
910505100014	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	ST770B
910505101368	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	ST770S
910505101441	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	ST780T
910505101386	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	ST770T
910505101379	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	ST770T
910505101381	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	ST770T
910505101383	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	ST770T
910505101384	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	ST770T
910505101385	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	ST770T
910505101398	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	ST770T
910505101399	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	ST770T
910505101378	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	ST770T
910505101393	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	ST770T


Polar normal diagrams



ST770TI - 910500465998

ST770TI - 910505101368


ST770TI - 910505101384




ST770TI - 910505101386

ST770TI - 910505101383

ST770TI - 910505101381




ST780TI - 910505101441




ST770TI - 910505101378


ST770TI - 910505101393




ST770TI - 910505101379




ST770TI - 910505101398



ST770TI - 910505101399



ST770TI - 910505101385



ST770TI - 910505100014