



Tuotekuvaus

Luotettavat perussytyttimet TL-D - ja TL5-loistelampuille sekä PL-L -pistokantaloistelampuille. Käyttö perinteisen kuristimen kanssa.

Hyödyt

- Ainoa sytytin, joka tarjoaa nopean ja helpon asennuksen ilman lisätyökaluja
- Ei välkkymistä
- Ympäristöystävällinen, kierrätettävä (ei sisällä lyijyä tai radioaktiivisuutta)
- Yli 25 % pidempi lampun käyttöikä; alhaisemmat ylläpitokulut verrattuna laadultaan heikompiin, ei IEC-yhteensopiviin sytyttimeen
- Optimaalinen liitettävyyss messinkisillä osilla ja hapettumista kestäväillä messinkiliittimillä
- Palamista hidastavat osat ja UV-kestävä kotelo parempaa turvallisuutta ja varmaa sytytystä varten (hyväksynyt Underwriters Laboratories UL)

Applications

- Soveltuu perinteiselle kuristimelle, TL-D, TL5, TL Mini- ja PL-L-lampuille
- S2 Ecoclick-sytyttimet sopivat:
 - 110/130 V, 4-22 W yksittäiset käyttökohteet
 - 220/240 V, 4-6-8-15-18-22 W yksittäiset käyttökohteet
 - 220/240 V, 4-22 W -sarjan käyttökohteet
- S10 Ecoclick-sytyttimet sopivat 220/240 V, 4-65 W yksittäiset käyttökohteet
- S10 Ecoclick-sytytin vaaditaan 220/240 V, 13 W yksittäiset käyttökohteet
- S2 Ecoclick-sytyttimen suositus: 220/240 V, 18 W yksittäiset käyttökohteet optimaalista suorituskykyä varten

Ominaisuudet

- Kotelon yläosa kahdella kiinnitysuralla, joihin toisen sytyttimen piikit sopivat täydellisesti (patentoitu innovaatio)
- Ei sisällä radioaktiivisia aineita (patentoitu) tai lyijyä (RoHS-yhteensopiva)

- 100 000 sytytyskertaa
- 2-piikkinen sytytin muovikanisterissa (palamista hidastavaa polykarbonaattia) korkealuokkaisella radiohäiriön häiriönvaimennuskondensaattorilla
- Hyvin määritetyt esilämmitys- ja huipujännitteet varmistavat oikeaoppisen sytytyksen

Versions




LPPR STARTER PHL 0003



LPPR STARTER PHL 0004

Mittapiirros



Product	C (max)	E (max)
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000	40,3 mm	21,5 mm
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm
S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000	40,3 mm	21,5 mm
S2 4-22W SER 220-240V WH Eur/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Jännite (nim.) 220-240 V

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri Valkoinen

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
928392220202	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT	4 W 65 W
928392220229	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000	4 W 65 W
928390720202	S2 4-22W SER 220-240V WH Eur/20X25CT	22 W 4 W
928390720229	S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000	22 W 4 W

