



Tuotteen kuvaus

Green Starter -sytyttimet

Valikoima sytyttimiä loistelampuille. 2-nastainen sytytin, pinta muovia (palamista hidastavaa polykarbonaattia) radiohäiriön häiriönvaimennuskondensaattorilla.

Hyödyt

- Laadukas ja toimintavarma; alkuvaiheessa lamppuja tarvitsee vaihtaa hyvin harvoin, mikä pienentää ylläpitokuluja
- Sytyttimet voi kierrättää, ne eivät sisällä radioaktiivisia aineita tai lyijyä, eikä valmistusvaiheessa käytetä vaarallisia aineita. Sytyttimillä on Philips 'Green Flagship Award' -palkinto.
- Turvallinen myös käyttöään lopussa
- Uusi muotoilu erityisellä lovellalla; helppo asentaa ja vaihtaa ruuvimeisselillä tai tukevalla otteella, mikä vähentää asennusaikaa ja -hintaa
- Palamista hidastavat osat parantavat turvallisuutta
- Voidaan helposti erottaa väärennöksistä erityisen, yläosasta kapeamman muotoilun, kohopainettujen tuotetietojen ja lovellisten nastojen ansiosta (patentoitu muotoilu)
- Pinta kestää UV-säteilyä

Ominaisuudet

- Toimintavarmuus huippuluokkaa, alle 100 alkuvaiheen häiriötä miljoonaa tuotetta kohti (<100 ppm)
- Toimintavarmuus testattu 10 000 sytyttimellä
- Ei sisällä lyijyä, Euroopan RoHS-määräysten mukainen
- Turvallinen ja nopea sytytys induktiivisissa (L) ja kapasitiivisissa (LC) valaistusjärjestelmissä IEC 60155 -standardin mukaisesti
- Lampun hehkulangan kontrolloitu esilämmitys ja riittävä jännitepulssi takaa pitkän käyttöiän lampulle (>25 % verrattuna edullisiin sytyttimiin)
- Sytyttimen muotoilu mahdollistaa paremman otteen asennuksen ja vaihdon aikana
- Sytyttimen tunnistaa ympäristöystävälliseksi vihreästä eristelevystä
- Vihreä teksti mahdollistaa S2 ja S10 -tuotteiden erottamisen (S2 = vaaleanvihreä / S10 = tummanvihreä)

Green Starter -sytyttimet

Käyttökohteet

- Perinteiset loistelamput, joissa on sähkömagneettinen liitäntälaitte ja TL-D (T8), TL (T12) tai PL-L -lamppu
- S2-sytyttimet sopivat seuraaviin:
 - 110/130 V, 4–22 W yksittäiset lamput
 - 220/240 V, 4–22 W sarjaan kytketyt lamput
 - 220/240 V, 4, 6, 8, 15, 18, 22 W yksittäiset lamput
 - 220/240 V, 18 W yksittäiset lamput
- S10-sytyttimet sopivat seuraaviin:
 - 220/240 V, 4–65 W yksittäiset lamput
 - 220/240 V, 13 W yksittäiset lamput (S10 pakollinen)
- On suositeltavaa vaihtaa myös sytytin, kun loistelamppu vaihdetaan

Versions




LPPR STARTER 0001



LPPR STARTER PHL 0004

Mittapiirros



Product	C (max)	E (max)
S10 4-65W SIN 220-240V WH 2PF/10	40,3 mm	21,5 mm
S2 4-22W SER 220-240V WH 2PF/10	40,3 mm	21,5 mm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Jännite (nim.) 220-240 V

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri Valkoinen

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
928392220285	S10 4-65W SIN 220-240V WH 2PF/10	4 W

Green Starter -sytyttimet

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
928390720285	S2 4-22W SER 220-240V WH 2PF/10	22 W

