



Descrierea produsului

Startere ecologice

Gamă de startere pentru aprinderea lămpilor fluorescente cu balast electromagnetic. Igniter cu 2 pini în carcasă din material plastic (polycarbonat ignifugat) și cu condensator pentru eliminarea interferențelor radio.

Beneficii

- Calitatea superioară asigură funcționarea fără probleme; un număr scăzut de înlocuiri ajută la reducerea costului de întreținere
- Singurele startere din lume care nu conțin plumb și elemente radioactive, evitând utilizarea substanțelor periculoase în procesul de fabricare sau reciclare. Produse Philips premiate cu 'Green Flagship Award' pentru performanțele deosebite comparativ cu starterele competitive
- Comportament de siguranță la sfârșitul duratei de funcționare, previne intervențiile de securitate
- Carcasă reconceptuată având o linie în partea superioară; ușor de instalat și de înlocuit folosind o șurubelniță sau un sistem de prindere îmbunătățit pentru a economisi timp și bani
- Componente de ignifugare pentru un plus de siguranță
- Ușor de diferențiat față de produsele contrafăcute prin forma lor specifică cu vârf îngust, cu informații întipărite în relief și pini dințați (aspect protejat prin licență)
- Canistra rezistentă la razele UV protejează împotriva condițiilor de funcționare nesigure

Caracteristici

- Fiabilitate premium cu un număr al defectărilor inițiale mai mic de 100 la un milion de produse (<100 ppm)
- Fiabilitate premium cu cel puțin 10000 aprinderi garantate
- Nu conține izotopi radioactivi pentru activarea starterului
- Fără conținut de plumb în conformitate cu legislația europeană RoHS (Reducerea consumului de substanțe dăunătoare)
- Aprindere rapidă și sigură atât pentru sistemele de iluminat cu sarcină inductivă (L) cât și pentru cele cu sarcină capacitivă (LC) conform normei IEC 60155
- Controlul asupra preîncălzirii filamentului sursei și asupra volumului de tensiune asigură o durată de funcționare mai lungă (>25% comparativ cu starterele ieftine și ineficiente)
- Forma carcasei creată special pentru o prindere mai bună la instalarea sau înlocuirea starterului
- Bandă de izolație verde pentru a identifica acele startere prietenoase mediului fără conținut de plumb și substanțe radioactive
- Imprimare verde diferită pentru o distincție mai bună între starterele S2 și S10 (S2-verde deschis /S10-verde închis)

Cerere


- Startere pentru sursele fluorescente de orice brand utilizate împreună cu balasturi electromagnetice convenționale folosind lămpile TL-D (T8), TL (T12) și PL-L
- Starterele S2 sunt adecvate pentru aplicații individuale 110/130 V 4-22 W, aplicații unice 220/240 V 4-6-8-15-18-22 W și aplicații în serie 220/240 V 4-22 W. Sunt recomandate pentru aplicații unice de 220/240 V 18 W pentru performanță optimă.
- Starterele S10 sunt potrivite pentru aplicații individuale de 220/240 V 13, 4-65 W. Sunt recomandate pentru aplicații individuale 220/240 V 13 W

Versions



LPPR STARTER 0001

Cote



Product	C (max)	E (max)
S10 4-65W SIN 220-240V WH 2PF/10	40,3 mm	21,5 mm

