



Accent Cylinder D65 – Kohdevalaisin, jolla erotut joukosta

Accent Cylinder D65 on energiatehokas valaisin, jolla voit luoda unohtumattoman ja erottuvan valaistusratkaisun. Valaisinrunkoon ja sisäreunukseen on saatavilla useita eri värejä, ja niitä voidaan vapaasti yhdistellä. Kattavien optiikka- ja värilämpötilavaihtoehtojen ansiosta tämä valaistusratkaisu sopii ihanteellisesti vaatekaappoihin, hotelleihin, ravintoloihin, asiakastiloihin ja asuinrakennuksiin. Lisäksi Honeycomb-häikäisysoja takaa miellyttävän ja oikein suunnatun valaistuksen, joka ei häikäise. Muiden Accent D65 -tuotteiden tapaan Accent Cylinder D65:ssä on 3D-tulostettu runko, joka on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokierrätysmateriaaleista, ja jäähdytyslementti, joka on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista. Kiertotalouden periaatteiden mukaan suunniteltu valaisin ei ole pelkästään tyylikäs, vaan se on todellinen vastuullinen valinta: valaisin voidaan päivittää, huoltaa, käyttää uudelleen ja lopuksi kierrättää.

Hyödyt

- Suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti
- Täyttää kaikki korostusvalaistuksen vaatimukset

- Yhdenmukaista ja ylivertaista valaistustekniikkaa
- Vastuullisesti 3D-tulostettu

Applications

- Muotimyymlät
- Vähittäismyymlät
- Hotellit, ravintolat ja asiakastilat
- Toimistot

Ominaisuudet

- Runsaasti eri värejä ja tekstuureja valittavissa valaisinrunkoon, sekä vakiona että tilauksesta
- Valittavissa erilaisia valoreseptejä: 3 000 K, 4 000 K, Premium White, Premium Color


- Valittavissa monia eri keilakulmia
- Lisävarusteena saatavilla kollimaattorioptiikka valokeilan tarkkaan suuntaamiseen
- Valotehokkuus jopa 151 lm/W
- Saatavilla CRI80 ja CRI90
- Valovirta 1 200–2 700 luumenia
- Liitäntälaittevaihtoehdot: Ei-säädettävä, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus (DIA) tai langaton Interact-ohjaus (WIA)
- Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa (100 000 tuntia*): L80 (25 °C käyttölämpötilassa)

Versions



Accent Cylinder D65-
TCPT65-27S-PW930-WIA-
HMB-T302-BS-BK-280

Mittapiirros



Driver Type	A
PSU	107
DIA	238
WIA	224

TCPT65 27S/PW930 WIA HMB T302 BS BK 280

Yleistä tietoa

Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	2 583 lm
Väriämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	117 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>90
Optiikan tyyppi	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonkulutus	22,2 W
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Langaton himmennys
---------------	--------------------

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Messinki
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	–
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Kromaattisuus alussa	(0.422, 0.386) SDCM <2