



Cilindru Accent D65 – Reflector care te face să ieși în evidență

Efficient energetic, cu trei opțiuni diferite de montare și un design elegant în care culorile carcasei și inelului frontal pot fi combinate și asortate, Accent Cylinder D65 este un spot care vă ajută să ieșiți în evidență. Oferind o gamă largă de unghiuri de fascicul și temperaturi de culoare, această soluție de iluminat este ideală pentru comerțul cu amănuntul de modă, industria hotelieră și mediile rezidențiale. În plus, accesoriul anti-orbire tip fagure garantează un confort vizual perfect pentru clienții sau oaspeții dumneavoastră. La fel ca ceilalți membri ai familiei Accent D65, modelul Accent Cylinder D65 este echipat cu o carcasă imprimată 3D, fabricată din cel puțin 65% materiale reciclate sau bio-circulare și un radiator fabricat din 85% aluminiu reciclat. Designul său circular nu este doar elegant, ci și modernizabil, reutilizabil, ușor de întreținut și reciclat, ceea ce îl face o soluție de iluminat cu adevărat sustenabilă.

Beneficii

- Design circular
- Îndeplinește toate nevoile de iluminat de accent
- Tehnologie de iluminat constantă și cea mai bună din clasa sa
- Imprimat 3D în mod sustenabil

Applications

- Magazine de modă
- Retail – comerț cu amănuntul
- Industria hotelieră
- Birouri

Caracteristici


- Paletă bogată de culori și texturi pentru carcase - Standard și la cerere
- Diverse rețete de lumină din care puteți alege - 3000K, 4000K, Alb Premium, Culoare Premium
- Gamă largă de unghiuri de fascicul din care puteți alege
- Opțiune pentru optică de colimator pentru control precis al fasciculului
- Eficacitate de până la 151 lm/w
- Opțiune pentru CRI80 sau CRI90
- Lumeni: 1200 - 2700 lumeni
- Diferite opțiuni de balasturi - Fără reglare/DIA (reglare intensitate DALI interact) / WIA (reglare intensitate Wireless interact)
- Menținerea fluxului luminos (EN-IEC 62722-2-1) la o durată de viață utilă mediană: 100.000 ore* până la L80 la 25°C Ta"

Versions



Accent Cylinder D65-
TCPT65-27S-PW930-WIA-
HMB-T302-BS-BK-280

Cote



Driver Type	A
PSU	107
DIA	238
WIA	224

TCPT65 27S/PW930 WIA HMB T302 BS BK 280

Informații generale

Număr de unități de echipament	1 unitate
Balast inclus	Da

Date tehnice lumină

Flux luminos	2.583 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	117 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	>90
Tip de sistem optic	Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade

Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 Hz
Consum de curent	22,2 W
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Dim wireless
------------------------------------	--------------

Sistem mecanic și carcasă

Culoare carcasă	Alamă
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]

Aprobare și aplicație

Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate	-
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Interval temperatură ambientală	De la +10 până la +35 °C

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	(0.422, 0.386) SDCM <2