



Accent Recessed D65 – Korostaa sitä, mikä on todella tärkeää

Accent Recessed D65 on erittäin energiatehokas alasvalo, jota on saatavana sekä kiinteänä että säädettävänä versiona. Saatavilla on monipuolisesti erilaisia keilakulmia ja värilämpötilavaihtoehtoja sekä eri kokoja, jotka sopivat moniin eri asennusaukkoihin. Näin alasvalo sopii erinomaisesti uusien asennusten lisäksi saneerauskohteisiin. Valaisinrunkoon ja reunukseen on saatavilla monia eri värejä, joita voidaan vapaasti yhdistellä. Näin voidaan luoda tyylikäs ratkaisu vaatekauppoihin, ravintoloihin, hotelleihin ja asuintiloihin. Muiden Accent D65 -tuotteiden tapaan Accent Recessed D65 -valaisimen runko on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokierrtomateriaaleista, ja jäähdytyslementti 85-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista. Kiertotalouden periaatteiden mukaan suunniteltu valaisin on pitkäikäinen, ja se voidaan päivittää, käyttää uudelleen, huoltaa ja lopuksi kierrättää.

Hyödyt

- Suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti
- Täyttää kaikki korostusvalaistuksen vaatimukset
- Yhdenmukaista ja ylivertaista valaistustekniikkaa
- Vastuullisesti 3D-tulostettu
- Perfectfit – sopii moniin eri asennusaukkoihin

Applications

- Muotimymälät
- Vähittäismymälät
- Hotellit, ravintolat ja asiakastilat
- Toimistot

Ominaisuudet

- Saatavilla kiinteänä ja säädettävänä versiona
- Saatavilla runsaasti eri värejä valaisinrunkoon
- Valittavissa erilaisia valoreseptejä: 3 000 K, 4 000 K, Premium White, Premium Color
- Valittavissa monia eri keilakulmia
- Valotehokkuus jopa 144 lm/W


- Saatavilla CRI80 ja CRI90
- Valovirta 700–2 000 luumenia
- Liitäntälaitteenvaihtoehdot: Ei-säädettävä, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus (DIA) tai langaton Interact-ohjaus (WIA)
- Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa (100 000 tuntia*): L80 (25 °C käyttölämpötilassa)

Versions



Accent Recessed D65-
TCARAD-17S-PC930-PSU-
E-HWB-WH-90

Mittapiirros



TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWB WH 90

Yleistä tietoa

Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	1 711 lm
Väriämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	122 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>90
Optiikan tyyppi	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, leveä keila 40–80 astetta

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonkulutus	14 W
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Valkoinen RAL 9003
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	–
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Kromaattisuus alussa	(0.422, 0.386) SDCM <2