



Signify myCreation Accent Track D65 – Pro zdůraznění toho, na čem skutečně záleží

Accent Track D65 je udržitelný světelný projektor s elegantním a decentním designem a průměrem 65 mm. Toto všestranné osvětlovací řešení je vysoce energeticky úsporné a nabízí různé možnosti barev a textur, což z něj činí ideální volbu pro maloobchod s módou, pohostinství nebo rezidenční aplikace. Tělo vytvořené pomocí 3D tisku je vyrobeno nejméně z 65 % z recyklovaných nebo bio-cirkulárních materiálů. Chladič je poté vyroben z 85 % z recyklovaného hliníku. Díky kruhovému designu je možné svítidlo upgradovat, opakovaně používat, servisovat a recyklovat, díky čemuž je považováno za skutečný průlom v oblasti návrhů osvětlení

Výhody

- Cirkulární design
- Splňuje všechny požadavky na akcentní osvětlení
- Konzistentní a nejlepší technologie osvětlení ve své třídě
- Udržitelné díky 3D tisku

Applications

- Maloobchody s módou
- Maloobchod
- Pohostinství
- Kanceláře

Vlastnosti

- Bohatá paleta barev a textur krytů- standardní i na vyžádání
- Různé světelné recepty na výběr - 3000K, 4000K, Premium White


Versions



D65-SPOT-R-T102-
SHADE-BK402-RING-
BS410-A

- Široký výběr úhlů záření
- Volitelná optika kolimátoru pro přesné řízení paprsku
- Měrný výkon dosahuje hodnoty až 143 lm/W.
- Možnost pro CRI80 nebo CRI90
- Světelný tok: 1200–2700 lumenů
- Různé možnosti ovladačů - nestmívající / DIA (interaktivní stmívání DALI) / WIA (bezdrátové interaktivní stmívání)
- Životnost: 100 000 hodin* do L80 při 25 °C Ta

Rozměrové výkresy



TCAT65 17S/PW940 PSU HNB FG T302 GN402SN

Obecné informace

Počet předřadňkových jednotek	1 jednotka
Včetně předřadňku	Ano

Světelně technické

Světelný tok	1 681 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	121 lm/W
Index podání barev (CRI)	>90
Typ optiky	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Spotřeba energie	13,9 W
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Barva těla	Saténová šalvěj
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]

Certifikace a použití

Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	-
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Rozsah okolní teploty	+10 až +35 °C


Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.374, 0.364) SDCM <2

Označení a balení

Kód produktové řady	TCAT65 [TCAT65]
---------------------	-----------------

Polar normal diagrams



TCAT65I - 910505104888