



Signify myCreation Accent Track D65 – Korostaa sitä, mikä on todella tärkeää

Accent Track D65 on vastuullinen kohdevalaisin, jossa on tyylikäs ja hienovarainen muotoilu ja 65 mm:n halkaisija. Tämä monipuolinen valaistusratkaisu on erittäin energiatehokas ja tarjoaa erilaisia väri- ja tekstuurivaihtoehtoja, joten se on ihanteellinen valinta myymälätiloihin, hotelleihin, ravintoloihin ja asuinrakennuksiin. 3D-tulostettu valaisinrunko on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokierrtomateriaaleista, ja jäähdytyslementti on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätysalumiinista. Kierrotalouden periaatteiden mukaan suunniteltu valaisin voidaan päivittää, käyttää uudelleen, huoltaa ja lopuksi kierrättää.

Hyödyt

- Suunniteltu kierrotalouden periaatteiden mukaisesti
- Täyttää kaikki korostusvalaistuksen vaatimukset
- Yhdenmukaista ja ylivertaista valaistustekniikkaa
- Vastuullisesti 3D-tulostettu

Applications

- Muotimyymälät
- Vähittäismyymälät
- Hotellit, ravintolat ja asiakastilat
- Toimistot

Ominaisuudet

- Runsaasti eri värejä ja tekstuureja valittavissa valaisinrunkoon, sekä vakiona että tilauksesta
- Valittavissa erilaisia valoreseptejä: 3 000 K, 4 000 K, Premium White
- Valittavissa monia eri keilakulmia
- Lisävarusteena saatavilla kollimaattorioptiikka valokeilan tarkkaan suuntaamiseen


- Valotehokkuus jopa 143 lm/W
- Saatavilla CRI80 ja CRI90
- Valovirta 1 200–2 700 lumenia
- Liitântäiltevaihtoehdot: Ei-säädettävä, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus (DIA) tai langaton Interact-ohjaus (WIA)
- Käyttöikä 100 000 tuntia* (L80, 25 °C käyttölämpötilassa)

Versions



D65-SPOT-R-T102-
SHADE-BK402-RING-
BS410-A

Mittapiirros



TCAT65 17S/PW940 PSU HNB FG T302 GN402SN

Yleistä tietoa

Liitântäilteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitântäilte sisältyy toimitukseen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	1 681 lm
Väriämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	121 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>90
Optiikan tyyppi	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, leveä keila 40–80 astetta

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Tehonkulutus	13,9 W
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Satin Sage
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	–
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C


Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Kromaattisuus alussa	(0.374, 0.364) SDCM <2

Tuotetiedot

Tuoteperheen koodi	TCAT65 [TCAT65]
--------------------	-----------------

Polar normal diagrams



TCAT65I - 910505104888