



Signify myCreation Accent Track D65 – For å sette søkelyset på det som virkelig betyr noe

Accent Track D65 er en bærekraftig lysprojektor med et elegant og diskret design og en diameter på 65 mm. Denne allsidige belysningsløsningen er svært energieffektiv og tilbyr en rekke farge- og teksturalternativer, noe som gjør den til et ideelt valg for motehandel, hotell- og restaurantbransjen eller boliger. Det 3D-printede huset er laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer, mens kjøleribben er laget av 85 % resirkulert aluminium. På grunn av den sirkulære designen er armaturen oppgraderbar, gjenbrukbar, servicevennlig og resirkulerbar, noe som gjør den til en virkelig banebrytende aktør innen belysningsdesign.

Fordeler

- Sirkulær design
- Oppfyller alle behov for aksentbelysning
- Konsekvent og førsteklasses belysningsteknologi
- Bærekraftig 3D-printet

Applications

- Motebutikker
- Detaljhandel
- Hotell, restaurant og catering
- Kontorer

Funksjoner

- Rikt utvalg av farger og teksturer i innfatninger – standard og på forespørsel
- Ulike lysoppskrifter å velge mellom – 3000K, 4000K, Premium White
- Bredt utvalg av strålevinkler å velge mellom
- Mulighet for kollimatoroptikk for presis strålekontroll


- Effektivitet opptil 143 lm/W
- Alternativ for CRI80 eller CRI90
- Lumen: 1200 – 2700 Lumen
- Ulike driveralternativer – uten dimming / DIA (Dali Interact-dimming / WIA (trådløs Interact-dimming)
- Levetid: 100 000 timer* til L80 ved 25 °C Ta

Versions



D65-SPOT-R-T102-
SHADE-BK402-RING-
BS410-A

Målskisse



TCAT65 17S/PW940 PSU HNB FG T302 GN402SN

Generell informasjon

Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja

Teknisk belysning

Lysytelse	1 681 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	121 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>90
Optikktype	Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektforbruk	13,9 W
Egnet for tilfeldig vekslings	Ikke relevant
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Satin Sage
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C


Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.374, 0.364) SDCM <2

Produktdata

Produktseriekode	TCAT65 [TCAT65]
------------------	-----------------

Polarkoordinatsystem



TCAT65I - 910505104888