



Povrchové svetidlo Signify myCreation Accent Track D65 – zvýrazní to, na čom skutočne záleží

Accent Track D65 je trvalo udržateľný svetelný projektor s elegantným a decentným dizajnom a priemerom 65 mm. Toto všestranné riešenie osvetlenia je vysoko energeticky úsporné a ponúka rôzne možnosti farieb a textúr, vďaka čomu je ideálnou voľbou pre maloobchod s módou, pohostinstvo alebo rezidenčné aplikácie. Kryt vytlačený 3D tlačou je vyrobený z najmenej 65 % recyklovaných alebo opätovne využiteľných biologických materiálov, zatiaľ čo chladič je vyrobený z 85 % recyklovaného hliníka. Vďaka dizajnu podporujúcemu obehové hospodárstvo možno svetidlo upgradovať, opakovane používať, servisovať a recyklovať, vďaka čomu sa považuje za skutočný prelom v oblasti návrhu osvetlenia.

Výhody

- Dizajn podporujúci obehové hospodárstvo
- Spĺňa všetky potreby akcentového osvetlenia
- Konzistentná a najlepšia technológia osvetlenia vo svojej triede
- Udržateľne vyrobené 3D tlačou

Applications

- Predajňa s módnym oblečením
- Obchod
- Gastro zariadenia
- Kancelárie

Vlastnosti


- Bohatá paleta farieb a textúr telies svietidiel – štandardné a na požiadanie
- Možnosť výberu z rôznych svetelných receptov – 3 000 K, 4 000 K, Premium White

Versions



D65-SPOT-R-T102-
SHADE-BK402-RING-
BS410-A

Rozmerový obrázok



TCAT65 17S/PW940 PSU HNB FG T302 GN402SN

- Široký výber uhlov vyžarovania
- Možnosť kolimátorovej optiky pre presné ovládanie lúča
- Účinnosť: až 143 lm/W
- Možnosť pre CRI80 alebo CRI90
- Hodnota svetelného toku: 1200 – 2700 lúmenov
- Rôzne možnosti napájačov – nestmievateľné/smievanie DIA (Dali interact Dimming)/stmievanie WIA (Wireless interact Dimming)
- Životnosť: 100 000 hodín* do L80 pri 25 °C Ta

Všeobecné informácie

Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájača	Áno

Svetelné technické

Svetelný tok	1 681 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	121 lm/W
Index podania farieb (CRI)	>90
Typ optiky	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220-240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Spotreba	13,9 W
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Matná šalviová
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Značka horľavosti	-
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Rozsah okolitých teplôt	+10 až +35 °C

Počiatkový výkon (súladi s požiadavkami IEC)


Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatková chromatickosť	(0.374, 0.364) SDCM <2

Údaje o produkte

Kód radu produktov

TCAT65 [TCAT65]

Polar normal diagrams



TCAT65I - 910505104888