



Accent Track D90 – Ajaton, ympäristöystävällinen korostusvalaisin

Ajaton Accent Track D90 on ympäristöystävällinen korostusvalaisin, jonka halkaisija on 90 mm. Se voidaan räätälöidä sopimaan lukuisiin eri käyttökohteisiin, erityisesti myymälätiloihin. Valaisin on erittäin monipuolinen ja energiatehokas. Siinä on integroitu sarana, joka tekee valaisimen suuntaamisesta helppoa. Häikäisyuojat, kuten Honeycomb, Barndoor ja Snoot, takaavat täydellisen miellyttävän valaistuksen ilman häikäisyä. Valittavissa on lukuisia eri valoreseptejä, keilakulmia, liitäntälaitteita ja tekstuureja. Valaisinrunkoon ja sisäreunukseen on valittavissa kahdeksan eri väriä, joita voidaan vapaasti yhdistellä. Valaisimen tulostetut osat on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätetystä polykarbonaatista ja jäähdytyslementti on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista, mikä tekee siitä paitsi tyylikkään, myös ympäristöystävällisen valinnan. Korkean valotehokkuutensa ansiosta valaisin sopii täydellisesti myymälätiloihin, kuten elintarvikemyymälöihin, autonäyttelytiloihin ja elektroniikkaliikkeisiin. Valaise tilasi energiatehokkaasti ja vähennä samalla hiilidioksidipäästöjä Accent Track D90:llä.

Hyödyt

- Suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti
- Täyttää kaikki korostusvalaistuksen vaatimukset
- Yhdenmukaista ja ylivertaista valaistustekniikkaa
- Vastuullisesti 3D-tulostettu
- UltraEfficient-versio (erittäin energiatehokas)

Applications

- Vähittäismyymälät
- Myymälät
- Muotimyymlät
- Toimistot

Ominaisuudet

- Valittavissa runsaasti eri värejä valaisinrunkoon ja sisäreunukseen
- Valittavissa 2 eri pituutta
- Saatavilla monia eri myymälätiloihin sopivia valoresettejä: 2 700–4 000 K, Premium White, Premium Color, Food & Meat

Versions




Accent Track D90-
TCAT90-27S-PW930-PSU-
MB-T102-WH481

- Valittavissa monia eri keilakulmia
- Lisävarusteena saatavilla CRI80 ja CRI90
- Valovirta 2 000–4 900 luumenia
- Liitännäisvaihtoehdot: Ei-säädettävä, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus (DIA), Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus ja sisätilapaikannus (DIA-VLC), langaton Interact-ohjaus (WIA)
- Häikäisysoijat: Honeycomb, Barndoor ja Snoot
- Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöään mediaanissa (100 000 tuntia*): L80 (25 °C käyttölämpötilassa)

Mittapiirros

Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	20S	840	HNB/HMB/HVVB/HVVB/HOVL-H/HOVL-V	158
	49S	PW930	NB/MB/WB/VVVB/OVL-V	171
				162
DIA				251
DIA-VLC				253
WIA				224



Flux	CCT	B (mm)
27S	FMT/Rose/FR	126
39S	FR/pc930	149
49S		

TCAT90 27S/PW930 PSU MB T102 WH481

Yleistä tietoa

Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	2 800 lm
Väriämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	133 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>90
Optiikan tyyppi	Keilakulma 24°

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonkulutus	21 W
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Valkoinen RAL 9003
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]


Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	–
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Kromaattisuus alussa	(0.422, 0.386) SDCM <2

Polar normal diagrams



TCAT90I - 910771148203