



Accent Track D90 – En klassisk og miljøvennlig aksentlampe

Accent Track D90 er en klassisk og miljøvennlig aksentlampe med en tilpassbar vri, og er designet for å forbedre butikklokalene dine med en diameter på 90 mm. Med integrert hengsel og allsidige funksjoner tilbyr denne energieffektive lampen enestående ytelse. Med blandingstilbehør som Honeycomb, Barndoor og Snoot kan du oppnå perfekt visuell komfort. Velg mellom et bredt utvalg av lysoppskrifter, strålevinkler, driveralternativer og teksturer. Den er tilgjengelig i åtte fargealternativer for huset og frontringen, og passer sømløst inn i ethvert miljø. Spotten inneholder trykte deler laget med minst 65 % resirkulert polykarbonat og 85 % resirkulert aluminium for kjøleribben, noe som gjør den ikke bare stilig, men også miljøbevisst. Med høy effektivitet er denne lampen perfekt for detaljhandelsapplikasjoner som matbutikker, bilutstillingslokaler og elektronikkbutikker. Lys opp rommet ditt samtidig som du reduserer energikostnader og CO₂-utslipp med Accent Track D90.

Fordeler

- Sirkulær design
- Oppfyller alle behov for aksentbelysning
- Konsekvent og førsteklasses belysningsteknologi

- Bærekraftig 3D-printet
- Ultraeffektiv

Applications

- Detaljhandel
- Supermarkeder
- Motebutikker
- Kontorer

Funksjoner

- Rikt utvalg av farger på hus og frontringer
- 2 forskjellige lengder
- Ulike butikklysinstillinger å velge mellom – 2700K–4000K, Premium White, Premium Color, mat- og kjøttinnstilling

Versions




Accent Track D90-
TCAT90-27S-PW930-PSU-
MB-T102-WH481

- Bredt utvalg av strålevinkler å velge mellom
- Alternativ for CRI80, CRI90
- Lumen: 2000 – 4900 Lumen
- Ulike driveralternativer – uten dimming / DIA (Dali Interact-dimming / DIA-VLC (DALI med Interact-innendørsnavigasjon) / WIA (trådløs Interact-dimming)
- Blendingstilbehør – Honeycomb, Barnedør, Snoot
- Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid: 100 000 timer* til L80 ved 25 °C Ta

Målskisse

Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU				158
	20S	840	HNB/HMB/HVVB/HVVVB/HOVL-H/HOVL-V	171
	49S	PW930	NB/MB/WB/VVVB/OVL-V	162
DIA				251
DIA-VLC			All	253
WIA				224



Flux	CCT	B (mm)
27S	FMT/Rose/FR	126
39S	FR/pc930	149
49S		

TCAT90 27S/PW930 PSU MB T102 WH481

Generell informasjon

Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja

Teknisk belysning

Lysytelse	2 800 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	133 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>90
Optikktype	Spredningsvinkel 24°

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 Hz
Effektforbruk	21 W
Egnet for tilfeldig vekslings	Ja
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Hvit RAL 9003
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]


Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.422, 0.386) SDCM <2

Polarkoordinatsystem



TCAT90I - 910771148203