



Accent Track D90 – en klassisk och miljövänlig accentbelysning

Accent Track D90 är en klassisk och miljövänlig accentbelysning med en anpassningsbar twist som är utformad för att förbättra dina butiksutrymmen med en diameter på 90 mm. Med ett inbyggt gångjärn och mångsidiga funktioner erbjuder denna energieffektiva lampa enastående prestanda. Med bländningstillbehör som Honeycomb, Barndoor och Snoot kan du uppnå perfekt visuell komfort. Välj bland ett brett utbud av ljusrecept, spridningsvinklar, driftdonsalternativ och texturer. Finns i åtta färgalternativ för armaturen och frontringen och den passar sömlöst i alla miljöer. Spoten innehåller tryckta delar tillverkade av minst 65 % återvunnen polykarbonat och 85 % återvunnet aluminium för kylflänsen, vilket gör den inte bara snygg utan också miljömedveten. Med hög effektivitet är den här lampan perfekt för matbutiker, bilhallar och elektronikbutiker. Lys upp utrymmet samtidigt som du minskar energikostnaderna och koldioxidutsläppen med Accent Track D90.

Fördelar

- Cirkulär design
- Uppfyller alla accentbelysningsbehov
- Konsekvent och förstklassig belysningsteknik
- Hållbart 3D-printat
- Ultraeffektiv

Applications

- Handel
- Stormarknad
- Klädbutik
- Kontor

Funktioner

- Brett urval av armaturhus- och frontringfärger
- 2 olika längder
- Olika ljusinställningar för butiker att välja mellan – 2 700–4 000 K, Premium vit, Premium färg, Mat och kött


Versions



Accent Track D90-
TCAT90-27S-PW930-PSU-
MB-T102-WH481

- Brett utbud av spridningsvinklar att välja mellan
- Alternativ för CRI80, CRI90
- Lumen: 2000 – 4900 Lumen
- Olika driveralternativ – ingen dimning/DIA-dimning (Dali Interact Dimming)/DIA-VLC-dimning (DALI med Interact inomhusnavigering)/WIA-dimning (Wireless Interact Dimming)
- Bländningstillbehör – Honeycomb, Barndoor, Snoot
- Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medianlivslängd: 100 000 timmar* till L80 @ 25 °C Ta

Måttskiss



TCAT90 27S/PW930 PSU MB T102 WH481

Allmän information

Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja

Ljusteknik

Ljusflöde	2 800 lm
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	133 lm/W
Färgåtergivningsindex	>90
Optiktyp	Spridningsvinkel 24°

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 Hz
Effektförbrukning	21 W
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Vit RAL 9003
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]


Användning och godkännande

Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	–
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.422, 0.386) SDCM <2

Polar normal diagrams



TCAT90I - 910771148203