



Ściana akcentowa D65 – aby podkreślić to, co naprawdę ważne

Accent Wall D65 to niezwykle energooszczędna lampa ścienna dostępna w 2 wariantach: świecąca w górę/w dół lub tylko w dół. Kinkiet oferuje szeroki wybór kolorów i faktur obudowy, które można dowolnie łączyć, dopasowując oprawę do zastosowań w handlu modowym, hotelarstwie i przestrzeniach mieszkalnych. Accent Wall D65 należy do rodziny Accent D65 i ma obudowę drukowaną w 3D, wykonaną w co najmniej 65% z materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów bio-cyrkularnych, oraz radiator z 85% aluminium z recyklingu. Okrągła konstrukcja zapewnia możliwość modernizacji, ponownego użycia, serwisowania i recyklingu, czyniąc z niego zrównoważone rozwiązanie oświetleniowe. Ponadto wszystkie oprawy oświetleniowe z rodziny Accent D65 można bezproblemowo łączyć z systemami inteligentnymi (np. Interact), co ułatwia zarządzanie oświetleniem i pozwala na dodatkowe oszczędzanie energii.

Korzyści

- Okrągła konstrukcja
- Spełnia wszystkie potrzeby w zakresie oświetlenia akcentującego

- Spójna i najlepsza w swojej klasie technologia oświetleniowa
- Zrównoważona produkcja w technologii druku 3D

Applications

- Salony mody
- Sklepy
- Hotele
- Biura

Cechy

- Bogata paleta kolorów i faktur obudów – standardowa i na zamówienie
- Montaż ścienny z wewnętrznym sterownikiem
- Opcja światła góra/dół LUB światła dół


- Różne aranżacje świetlne do wyboru – 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
- Szeroki zakres kątów wiązki do wyboru
- Skuteczność do 130 lm/W
- Opcja dla CRI80 lub CRI90
- Strumień świetlny: 800 lm – 2400 lm
- Różne opcje zasilaczy – bez ściemniania / DIA (ściemnianie DALI Interact) / WIA (ściemnianie Interact bezprzewodowe)
- Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie użytkowania: 100 000 godz.* do L80 przy 25°C Ta"

Wersje



Accent Wall D65-
TC65L2-8S-PW930-PSU-
HMB-FG-T102-BZ410

Rysunki techniczne



TC65L2 8S/PW930 PSU HMB FG T102 BZ410

Informacje ogólne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
W zestawie sterownik	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny	1 599 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	118 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>90
Typ optyki	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy – średni rozsył światła 20–40 stopni

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 Hz
Zużycie energii	13,6 W
Nadaje się do losowego przełączania	Tak
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu	Brąz
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]

Certyfikaty i zastosowania

Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	-
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Zakres temperatury otoczenia	Od +10°C do +35°C

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromatyczność	(0.422, 0.386) SDCM <2

