



Philips DRUM – Valoa monipuolisella ja tehokkaalla alasvalolla

DRUM

Tuo tilaan uudenlaista hienostuneisuutta ja eleganssia. Philips Drum -alasvalot valmistetaan 3D-tulostustekniikalla, ja niitä on saatavana joko pinta-, kisko- tai riippuasennettavana. Helppokäyttöisellä Philips Drum -konfiguraattorilla loppukäyttäjät voivat yhdistellä tarvitsemiaan ominaisuuksia. Digitaalisesti valmistettu kevyt runko on tyylikäs ja monikäyttöinen, joten se sopii täydellisesti mihin tahansa sisätilaan. Korkea tehokkuus, erinomainen värintoisto ja monipuoliset valovirtavaihtoehdot takaavat poikkeuksellisen hyvän valaistuskokemuksen Philips Drum -alasvaloille.

Hyödyt

- Tehokkuus ja pitkä käyttöikä takaavat sijoitukselle nopean tuoton
- Laaja valikoima kevyitä asennusvaihtoehtoja
- Useita valovirtavaihtoehtoja eri käyttötärpeisiin
- Sopii näyttöpäätetyöhön, vakaa värisuorituskyky ja laaja valonjako

Ominaisuudet

- Yksi valaisinkoko, josta on saatavana pinta-asennus-, kiskoasennus- ja riippuasennusvaihtoehdot
- 3D-tulostetut osat, joissa on vähintään 55 % kierrätettyä tai biokiertomateriaalia
- Järjestelmän valotehokkuus: jopa 144 lm/W
- UGR19-versio häikäisyä estävällä renkaalla
- Saatavana 1 100–3 000 lm:n valovirralla erilaisiin käyttökohteisiin
- Erilaiset rungon värit vakiona konfiguraattorissa
- Saatavilla DALI-ohjauksella ja langattomilla liitäntälaitteilla
- IP54 versio, jossa etukansi

Käyttökohteet

- Toimistot
- Vähittäismyymälät
- Hotellit ja ravintolat
- Terveystenhoito


Versions




Drum Suspended Downlight

Drum Track-mounted Downlight

Mittapiirros



Mittapiirros



Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähteen keilakulma	90 °
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Optiikan tyyppi	Keilakulma 90°
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220/240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Tehonkulutus	16,5 W
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Integroitu ohjaus	-
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon väri	Valkoinen
Iskunkestävyysluokka	IK02
Suojausluokan koodi	IP20
Merkinnät ja luokitukset	
Käyttölämpötila-alue	+10...+40 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Syttyvyysluokka	-
Hehkulankatesti	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	-10% / +10%
Tuotetiedot	
Tuoteperheen koodi	TCKTT

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus	
			(nimellinen)	Valovirta
912500100330	TC KT PT 20S/830 PSU WH401 T102	4000 K	132 lm/W	2 181 lm
912500100331	TC KT PT 20S/840 PSU WH401 T102	4000 K	138 lm/W	2 279 lm
912500100343	TC KT S 20S/830 PSE WH401 T102	4000 K	132 lm/W	2 181 lm
912500100344	TC KT S 20S/840 PSE WH401 T102	4000 K	138 lm/W	2 279 lm
912500100337	TC KT PS 20S/830 PSE WH401 T102	4000 K	132 lm/W	2 181 lm
912500100338	TC KT PS 20S/840 PSE WH401 T102	4000 K	138 lm/W	2 279 lm
912500100281	TC KT T 20S/830 PSU WH401 T102	3000 K	132 lm/W	2 181 lm
912500100282	TC KT T 20S/840 PSU WH401 T102	4000 K	138 lm/W	2 279 lm

Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen	
		turvavalaistus	Turvavalaistus
912500100330	TC KT PT 20S/830 PSU WH401 T102	Ei	-
912500100331	TC KT PT 20S/840 PSU WH401 T102	Ei	-
912500100343	TC KT S 20S/830 PSE WH401 T102	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
912500100344	TC KT S 20S/840 PSE WH401 T102	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen	
		turvavalaistus	Turvavalaistus
912500100337	TC KT PS 20S/830 PSE WH401 T102	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
912500100338	TC KT PS 20S/840 PSE WH401 T102	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
912500100281	TC KT T 20S/830 PSU WH401 T102	Ei	-
912500100282	TC KT T 20S/840 PSU WH401 T102	Ei	-

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
912500100330	TC KT PT 20S/830 PSU WH401 T102	(0.43, 0.40) SDCM < 5
912500100331	TC KT PT 20S/840 PSU WH401 T102	(0.38, 0.38) SDCM < 5
912500100343	TC KT S 20S/830 PSE WH401 T102	(0.43, 0.40) SDCM < 5
912500100344	TC KT S 20S/840 PSE WH401 T102	(0.38, 0.38) SDCM < 5

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
912500100337	TC KT PS 20S/830 PSE WH401 T102	(0.43, 0.40) SDCM < 5
912500100338	TC KT PS 20S/840 PSE WH401 T102	(0.38, 0.38) SDCM < 5
912500100281	TC KT T 20S/830 PSU WH401 T102	(0.43, 0.40) SDCM < 5
912500100282	TC KT T 20S/840 PSU WH401 T102	(0.38, 0.38) SDCM < 5

