



DRUM – osvetlite svoj otvorený strop všestranným a účinným stropným svietidlom

DRUM

Vneste do svojho otvoreného stropu novú úroveň sofistikovanosti a elegancie. Spodné svietidlá Philips Drum sú navrhnuté pomocou technológie 3D tlače a ponúkajú sa s rôznymi možnosťami inštalácie: povrchová montáž, montáž na lištu a závesná montáž. Philips Drum má ľahko použiteľný konfigurátor, v ktorom si koncoví používatelia môžu kombinovať možnosti, ktoré potrebujú. Digitálne vyrobené, ľahké teleso poskytuje osobitý estetický vzhľad v širokej škále využití, vďaka čomu sa dokonale hodí do akéhokoľvek vnútorného priestoru. Vysoká účinnosť, vynikajúci farebný efekt a rôzne možnosti svetelného výkonu – stropné svietidlá Philips Drum poskytujú skutočne jedinečný svetelný zážitok.

Výhody

- Krátky čas návratnosti investície vďaka vysokej účinnosti a dlhej životnosti
- Široké možnosti montáže s nízkou hmotnosťou
- Rôzne možnosti svetelného výkonu, podľa rôznych potrieb použitia
- Vhodné do kancelárií vďaka stabilnej farbe a širokému rozptylu svetla

Vlastnosti

- Priemer jednej veľkosti, vhodný na montáž na povrch, lištu a záves
- 3D tlačené diely vyrobené z najmenej 55 % obsahom recyklovaného alebo opätovne využitého biologického materiálu
- Vysoká účinnosť systému: až do 144 lm/W
- Verzia UGR19 s krúžkom proti oslneniu
- Dostupné v rozsahu 1 100 – 3 000 lúmenov pre rôzne použitia
- Rôzne farby krytu ako štandardná súčasť konfiguračného nástroja
- K dispozícii sú možnosti stmievania DALI a bezdrôtového ovládača
- Verzia IP54 s predným krytom

Aplikácie

- Kancelárie
- Obchod
- Gastro zariadenia
- Zdravotnícke zariadenia

Versions



Drum Track-mounted Downlight

Rozmerový obrázok



