

Puzzle Pendant – Tager form i modulært belysningsdesign

Tager form i modulært belysningsdesign. Puzzle blander ydeevne, bæredygtighed og et dristigt visuelt sprog i ét slående modulært koncept. Pendelarmaturet leverer en skyggefri, glødende lyseffekt og er kompatibelt med intelligente lysstyringssystemer samt en moderne æstetik. Puzzle sætter en ny standard for cirkulært belysningsdesign med sine trykte dele lavet af 75 % genanvendte PET-materialer. Puzzle lanceres i en lineær pendelstørrelse på 4 og 5 fod (~1,2 og ~1,5 meter) og er det perfekte valg til kontormiljøer. Den leverer ydeevne, der opfylder kontorkravene, og et blødt, ensartet lys, som fremmer fokus og løfter designet i arbejdsområdet. Dens slanke geometri og systemklare funktionalitet gør den lige så smart, som den ser ud.

Fordele

- Består af 75 % genanvendt PET-materiale
- Glødende lyseffekt
- Kontinuerlig lyslinje
- Smart-system og Interact-klar fra starten

Applications

- Kontorer

Funktioner

- Pendelmontering med forskelligt tilbehør til nedhængte lofter og betonlofter


- Unik lyseffekt takket være den dobbelttrykte væg og det transparente materiale
- Forskellige lysopskrifter: 3000 K, 4000 K, CRI 90+
- Velegnet til kontorer
- Effektivitet: op til 157 lm/w
- Størrelse: 4 fod og 5 fod (~1,2 meter og ~1,5 meter)
- Lumen: 4000 og 5000 lumen
- Drivermuligheder: PSU (uden dæmpning)/DIA (DALI Interact-dæmpning)/WIA (trådløs Interact-dæmpning)/SIA (sensorforberedt driver)
- Lumenvedligeholdelse (EN-IEC62722-2-1) ved median levetid: 72.000 timer til L80 ved 25°C Ta
- Trykt med 75 % genanvendt PET-materiale
- Fremstilet i Europa

Versions



Puzzle Linear-
TCPZLN_4FT_CL000T_40
S_940_SIA_U5_WB-
OC_SM2_WH481

Målskitse



TCPZLN 4FTCL000T40S940SIAU5WB-OCISM2WH481

Generelle oplysninger

Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja

Lysteknik

Lysstrøm	3.935 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	146,9 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥90

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Strømforbrug	26,8 W
Velegnet til tilfældigt skift	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Klar
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.382,0.378) SDCM<3

Lysteknik

Order Code	Full Product Name	Optiktype
910771148808	TCPZLN 4FTCL000T40S940SIAU5WB-OCSTM2WH481	Strålevinkel 84° Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning

