




Suspension Puzzle – Une forme qui prend vie dans un éclairage modulaire

Prenant forme dans la conception d'éclairage modulaire. Puzzle allie performance, durabilité et un langage visuel audacieux en un concept modulaire saisissant. Ce luminaire suspendu offre un effet lumineux sans ombre, une compatibilité avec les systèmes intelligents et une esthétique moderne. Conçu par le célèbre designer Florent Coirier et réalisé grâce à une technologie d'impression 3D de pointe. Puzzle établit une nouvelle référence en matière de design d'éclairage circulaire grâce à ses pièces imprimées composées à 75 % de matériaux PET recyclés. Disponible en luminaire suspendu linéaire de 4 et 5 pieds (environ 1,2 et 1,5 mètres), Puzzle est parfaitement adapté aux environnements de bureau. Elle offre des performances conformes aux normes de bureau et une lueur douce et homogène qui améliore la concentration et rehausse le design de l'espace de travail. Son design élégant et sa fonctionnalité prête à l'emploi en font un produit aussi intelligent qu'il en a l'air.

Avantages

- 75 % de PET recyclé
- Effet de lumière éclatante
- Ligne lumineuse continue
- Système intelligent et compatible Interact

Applications

- Bureaux

Fonctions


- Suspension avec différents accessoires pour faux plafonds et plafonds en béton
- Effet lumineux unique grâce à la double impression sur la paroi et au matériau transparent
- Différentes recettes lumineuses : 3 000 K, 4 000 K, IRC 90+
- Conforme aux normes d'éclairage des bureaux
- Efficacité : jusqu'à 157 lm/w
- Taille : 4 pieds (1,2 m) et 5 pieds (1,5 m)
- Flux lumineux : 4000 et 5000 lumens
- Options de pilote : PSU (sans gradation) / DIA (gradation Dali Interact) / WIA (gradation sans fil Interact) / SIA (pilote compatible avec les détecteurs)
- Maintien du flux lumineux (EN-IEC62722-2-1) à la durée de vie utile médiane : 72 000 h à L80 à 25 °C Ta
- Imprimé avec 75 % de matériaux PET recyclés
- Imprimé en Europe

Versions



Puzzle Linear-
TCPZLN_4FT_CL000T_40
S_940_SIA_U5_WB-
OC_SM2_WH481

Schéma dimensionnel



TCPZLN 4FTCL000T40S940SIAU5WB-OCSTM2WH481

Informations générales

Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui

Données techniques de l'éclairage

Flux lumineux	3 935 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	146,9 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	≥90

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Consommation électrique	26,8 W
Convient pour la commutation aléatoire	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Transparent
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité	-
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.382,0.378) SDCM<3

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
85326300	TCPZLN 4FTCL000T40S940SIAU5WB-OCSM2WH481	Angle d'ouverture de faisceau 84° Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif