



Smooth Cylinder – створений, щоб перевершити звичайне

Знайомтеся: Smooth Cylinder – найкращий підвісний прожектор, який дозволяє ідеально підлаштуватися під будь-які заклади гостинності та житлові інтер'єри у сталий, стильний і функціональний спосіб. Поєднуйте та комбінуйте варіанти кольору й текстури переднього кільця і корпусу для створення унікального та розкішного вигляду. Це світлове рішення пропонує різні світлові сценарії відповідно до ваших потреб і оснащене аксесуаром типу "соті" для зменшення відблисків і покращеного розподілу світла. Smooth Cylinder належить до сімейства Smooth, яке має корпус, надрукований на 3D-принтері та виготовлений щонайменше з 65% перероблених або біоциркулярних матеріалів, а також радіатор, виготовлений з 85% переробленого алюмінію. Його кругла форма робить його модернізованим, багаторазовим, обслуговуваним і придатним для переробки, що робить це рішення для освітлення сталим і довговічним. Крім того, всі світильники сімейства Smooth можуть легко підключатися до смарт-систем (наприклад, Interact) для зручного керування освітленням і додаткового енергозбереження.

Переваги

- Циркулярний дизайн
- Задовольняє всі вимоги до акцентного освітлення
- Стабільна та найкраща у своєму класі технологія освітлення
- Виготовлено за допомогою стійкого 3D-друку

Applications

- Готелі
- Модні крамниці
- Крамниці
- Офіси

Характеристики

- Три різні варіанти кріплення (з ідеальною посадкою): для різних потреб монтажу
- Багата палітра кольорів корпусу та фронтальних кілець

Версії




Smooth Cylinder-
TCSCPS-15S-PW930-PSU-
CLM32-BS-BR-T430-295-
WH-WH

- Текстуровані лицьові кільця для створення розкішного вигляду
- Варіанти світлових налаштувань на вибір — 3000K, 4000K, Premium White та PremiumColor
- Широкий вибір кутів розсіювання світла
- Варіанти оптики – Коліматор / Рефлектор
- Решітка-сота – для зниження відблисків і контролю напрямку світла
- Світловіддача до 140 лм/Вт
- Доступні версії з CRI80 або CRI90
- Світловий потік: 1000–2000 лм
- Різні варіанти драйверів – Без затемнення / DIA (DALI interact затемнення) / WIA (бездротове interact затемнення)
- Підтримка світлового потоку (EN-IEC 62722-2-1) на медіанній корисній тривалості: 100 000 годин* до L80 @ 25°C Ta"

Розміри

Classified



TCSCPS 15S/PW930 PSUCLM32BSBRT430295WHWH

Загальна інформація

Кількість розподільних коробок	1 шт.
Драйвер входить у комплект	Так

Світлотехнічні

Світловий потік	1 374 lm
Корельована колірна температура (ном.)	3000 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)	109 lm/W
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>90
Тип оптичного пристрою	Кут променю 32°

Експлуатаційні й електричні

Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 Hz
Споживана потужність	12,6 W
Підходить для довільного перемикання	Так
Клас захисту IEC	Клас безпеки I

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Ні
---------------------------	----

Механічні деталі й корпус

Колір корпусу	Латунь
Код захисту від проникнення	IP20 [Захист пальців]
Код захисту від механічного впливу	IK02 [0,2 Дж стандарт]

Затвердження й застосування

Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 с
Позначка займистості	-
Знак CE	Так
Знак ENEC	Знак ENEC
Діапазон температури довкілля	від +10 °C до +35 °C

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%
Початкова колірність	(0.422, 0.386) SDCM <2

