



Signify myCreation Accent overflatemontert D65 – For å sette søkelyset på det som virkelig betyr noe

Accent Surface Mounted D65 tilbys i fire forskjellige lengder og har et energieffektivt, elegant design med farger som kan kombineres, på innfatningen og frontringen. Denne lettinstallerte og smartsystemklare spotlighten (f.eks. Interact) sørger for at du skiller deg ut. Med et bredt spekter av strålevinkler og fargetemperaturer er denne belysningsløsningen ideell for motebutikker, hotell- og restaurantbransjen og boliger. I tillegg garanterer honeycomb-blendingstilbehøret perfekt visuell komfort for kundene eller gjestene dine. I likhet med andre medlemmer av Accent D65-familien har Accent Surface Mounted D65 et 3D-printet hus laget av minst 65 % resirkulert eller biosirkulært materiale og en kjøleribbe laget av 85 % resirkulert aluminium. Den sirkulære designen er ikke bare stilig, men også oppgraderbar, gjenbrukbar, servicevennlig og resirkulerbar, noe som gjør den til en virkelig bærekraftig belysningsløsning.

Fordeler

- Sirkulær design
- Oppfyller alle behov for aksentbelysning

- Konsekvent og førsteklasses belysningsteknologi
- Bærekraftig 3D-printet

Applications

- Motebutikker
- Detaljhandel
- Hotell, restaurant og catering
- Kontorer

Funksjoner

- Rikt utvalg av farger og teksturer i innfatninger – standard og på forespørsel
- 4 forskjellige lengder – Avhengig av optikk og valg av driver
- Rikt utvalg av farger på innfatninger og frontringer


- Ulike lysoppskrifter å velge mellom – 3000K, 4000K, Premium White, PremiumColor
- Bredt utvalg av strålevinkler å velge mellom
- Alternativer for optikk – kollimator / reflektor
- Honeycomb – for å redusere blending og kontrollere lysretningen – effektivitet opptil 147 lm/W.
- Alternativ for CRI80 eller CRI90
- Lumen: 800 – 1200 Lumen
- Ulike driveralternativer – uten dimming / DIA (Dali Interact-dimming / WIA (trådløs Interact-dimming)
- Lumenedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid: 100 000 timer* til L80 ved 25 °C Ta

Versions



Accent Surface Mounted
D65-TCSM65-10S-830-
DIA-HMB-FG-T102-
BK482-BS

Målskisse



TCSM65 10S/830 DIA HMB FG T102 BK482 BS

Generell informasjon

Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja

Teknisk belysning

Lysytelse	1 100 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	131 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Optikktype	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 Hz
Effektforbruk	8,5 W
Egnet for tilfeldig veksling	Ja
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Kontroller og dimming

Kan dimmes	DALI
------------	------

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Svart RAL 9004
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.434, 0.403) SDCM <2