



Signify myCreation Smooth Track – Designet til at skille sig ud fra det sædvanlige

Leder du efter en bæredygtig, stilfuld og funktionel belysningsløsning, der komplementerer ethvert hotel- og boligmiljø? Mød Smooth, den ultimative spot, der giver dig mulighed for at matche enhver atmosfære perfekt. Kombinér og sammensæt farve- og teksturmuligheder til frontringen og armaturhuset for et unikt og luksuriøst udtryk. Denne belysningsløsning fås med forskellige lysopskrifter, der kan tilpasses dine behov, og tilbyder et Honeycomb som tilbehør for reduceret blænding og bedre lysfordeling. Smooth er et miljøvenligt valg, hvor trykte dele er lavet af mindst 65 % genbrugte og ISCC Plus-certificerede biocirkulære materialer. Kølepladen på Smooth er lavet med 85% genbrugsaluminium, hvilket gør den holdbar og langtidsholdbar. Derudover kan Smooth på grund af sit cirkulære design opgraderes i løbet af sin lange levetid.

Fordele

- Cirkulært design
- Opfylder alle behov for accentbelysning
- Konsistent og førsteklasses belysningsteknologi
- Bæredygtigt 3D-printet

Applications

- Modebutikker
- Detailhandel
- Hotel og restaurationsbranchen
- Kontorer

Funktioner

- Stort udvalg af farver til armaturhus og frontring


- Tekstureret frontring for en luksuriøs effekt
- Forskellige lysopskrifter at vælge imellem – 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color

Versions



Smooth Track –
TCST65-12S-830-PSU-
HNB-BK482-BS-T304

Målskitse



TCST65 12S/830 PSU HNB BK482 BS T304

Generelle oplysninger

Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja

Lysteknisk

Lysstrøm	1.119 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	111 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥80
Optiktype	Højreflektiv metalreflektor, smalstrålende 10-20 grader

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Strømforbrug	10,1 W
Velegnet til tilfældigt skift	Ja
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Sort, RAL 9004
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.434,0.403) SDCM<2