



La iluminación fluorescente más eficiente del mundo

MASTER TL5 High Efficiency Eco

Esta lámpara TL5 de eficacia extrema (diámetro del tubo de 16 mm) permite ahorrar mucha energía gracias al reemplazo individual de lámparas. La lámpara TL5 HE Eco ofrece un excelente mantenimiento lumínico y reproducción de color. Las áreas de aplicación abarcan desde oficinas e industrias hasta escuelas y comercios.

Beneficios

- Hasta un 10 % de ahorro de energía con solo cambiar la lámpara
- La misma calidad de luz que las lámparas MASTER TL5 HE
- Todos los beneficios de las lámparas TL5 regulares

Características

- Gran eficacia de la lámpara de hasta 114 lm/W
- Hasta un 10 % de reducción de potencia en comparación con las lámparas MASTER TL5 He estándares
- Calidad de luz fluorescente Super 80

Aplicaciones

- Resultan ideales para luminarias empotradas, montadas sobre superficies y suspendidas, por ejemplo, en oficinas, comercios, escuelas, edificios públicos e industrias (techo bajo), donde se necesita iluminación de gran calidad y eficiencia energética

MASTER TL5 High Efficiency Eco

Advertencias y seguridad


- La reducción en el consumo de energía solo se logra con un dispositivo de corriente controlada.
- Las lámparas funcionan perfectamente con dispositivo de potencia controlada, pero, en ese caso, la producción de luz puede alcanzar el 10 % o más.
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Versions



LPPR TL5HEECO PHL

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40	17 mm	1,149.0 mm	1,156.1 mm	1,153.7 mm	1,163.2 mm

