



# Για να αποκαλύψετε μυστικά με αξιοπιστία

## TL-D Blacklight Blue

Οι λαμπτήρες TL-D/08 Blacklight είναι λαμπτήρες φθορισμού ατμών υδροαργύρου χαμηλής πίεσης. Διαθέτουν ένα εξωτερικό περίβλημα επικαλυμμένο με φθορίζουσα κόη που εκπέμπει υπεριώδη ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος για διέγερση της φωτοεκπομπής

### Οφέλη

- Γρήγορη ανίχνευση υλικών που ανακλούν την υπεριώδη ακτινοβολία.
- Δημιουργεί ειδικές ατμόσφαιρες και εφέ φωτισμού

### Χαρακτηριστικά

- Ευθύ εξωτερικό περίβλημα

### Εφαρμογή

- Ανίχνευση και ανάλυση στην κλωστούφαντουργία και τη χημική βιομηχανία
- Τραπεζική και εγκληματολογία
- Ειδικά εφέ σε νυχτερινά κέντρα, ντισκοτέκ και θέατρα και φωτισμός επιγραφών

### Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.


# TL-D Blacklight Blue

## Versions



LPPR TL-DBLB 0001

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W BLB 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 36W BLB 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm



# TL-D Blacklight Blue

## Γενικές πληροφορίες

Βάση-κάλυμμα G13

## Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Ανάθεση χρωμάτων Blacklight Blue

## Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημά

Σχήμα λαμπήρα T26

## Έγκριση και Εφαρμογή

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.) 5,0 mg

## Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος		Κατανάλωση ενέργειας
		λαμπήρα (ονομ.)	Τάση (ονομ.)	
95111340	TL-D 18W BLB 1SL/25	0,36 A	59 V	18 W
95115140	TL-D 36W BLB 1SL/25	0,44 A	103 V	36 W

