



Tuotekuvaus

TL-D Blacklight Blue

Pienpaine-elohopeahöyryloistelamppuja, joiden sisäpinta on pinnoitettu pitkäaaltoista UV-säteilyä lähettävällä fluoriloistejauheella luminanssin aktivoimiseksi

Hyödyt

- Tunnistaa UV-säteilyä heijastavat materiaalit nopeasti
- Luo erikoisia valaistustunnelmia ja -tehosteita

Ominaisuudet

- TL-D/08 Blacklight siniset lamput ovat ulkomuodoltaan suoran putken muotoisia

Käyttökohteet

- Tarkastus- ja tutkimustyöt tekstiili- ja kemianteollisuudessa
- Pankkitoiminta ja oikeustiede
- Erikoisefektit mm. yökerhoissa, teattereissa ja mainosvalaistuksessa

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.


TL-D Blacklight Blue

Versions



LPPR TL-DBLB 0001

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W BLB 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 36W BLB 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm



TL-D Blacklight Blue

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	G13
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värinimike	Blacklight Blue
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun muoto	T26
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	5,0 mg

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Lampun virta		
		(nim.)	Jännite (nim.)	Tehonkulutus
928048010805	TL-D 18W BLB 1SL/25	0,36 A	59 V	18 W

Order Code	Full Product Name	Lampun virta		
		(nim.)	Jännite (nim.)	Tehonkulutus
928048510805	TL-D 36W BLB 1SL/25	0,44 A	103 V	36 W

