



Fényt derít a titkokra

TL-D Blacklight Blue

A TL-D/08 Blacklight Blue lámpák az alacsony nyomású higanygőzös fénycsövek közé tartoznak. Belső burkolatuk hosszuhullámú UV-fényt kibocsátó fényporral van bevonva a foszforeszkálás előidézése érdekében.

Előnyök

- UV-fényt visszaverő anyagok gyors ellenőrzése
- Különleges hangulat és fényeffektusok teremtésére alkalmas

Szolgáltatások

- Egyenes külső burkolat

Alkalmazás

- Vizsgálati feladatokra a textil- és vegyiparban
- Bankszektor és kriminalisztika
- Különleges fényeffektusok éjszakai szórakozóhelyeken, diszkókban és színházakban
- figyelemfelkeltő világítás

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

TL-D Blacklight Blue

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W BLB 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 36W BLB 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G13
Technikai adatok	
Színmegjelölés	Blacklight Blue
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T26
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (névleges)	5,0 mg

Működtetés és elektronika

		Fényforrás		
Order Code	Full Product Name	árama (névleges)	Feszültség (névleges)	Teljesítményfelvétel
95111340	TL-D 18W BLB 1SL/25	0,36 A	59 V	18 W

		Fényforrás		
Order Code	Full Product Name	árama (névleges)	Feszültség (névleges)	Teljesítményfelvétel
951115140	TL-D 36W BLB 1SL/25	0,44 A	103 V	36 W

