



For reliable unveiling of secrets

TL-D Blacklight Blue

TL-D/08 Blacklight Blue lamps are low-pressure mercury-vapor fluorescent lamps. They have an inner envelope coated with a fluorescent powder that emits long-wave UV radiation to excite luminescence.

Faydaları

- Quick detection of UV-reflecting materials
- Creates special lighting atmospheres and effects

Özellikler

- Straight outer envelope

Uygulama


- Detection and analysis in the textile and chemical industries
- Banking and forensic science
- Special effects in night clubs, discos and theatres, and sign lighting

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

TL-D Blacklight Blue

Boyutlu çizim



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W BLB 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 36W BLB 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı G13

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk Kodlaması Blacklight Blue

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Biçimi T26

Onay ve Uygulama

Cıva (Hg) İçeriği (Nom) 5,0 mg

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Lamba Akımı (Nom)	Voltaj (Nom)	Güç Tüketimi
95111340	TL-D 18W BLB 1SL/25	0,36 A	59 V	18 W

Order Code	Full Product Name	Lamba Akımı (Nom)	Voltaj (Nom)	Güç Tüketimi
951115140	TL-D 36W BLB 1SL/25	0,44 A	103 V	36 W

