

Røde, grønne og blå lysstofrør

TL-D Colored

TL-D lyskilden (tube-diameter 26 mm) gør det muligt at skabe specielle effekter, atmosfærer eller at tiltrække opmærksomhed ved at bruge rødt, grønt, blåt og gult lys. Udover at bruge de specifikke farver er det også muligt at blande farverne for at skabe hvidt lys. Denne lyskilde giver et højt lysudbytte takket være brugen af grundlæggende pulvere. Anvendelsesområder inkluderer modebutikker- og showrooms, barer- og restauranter, skiltebelysning og butikker indenfor underholdning.

Fordele

- Udvalg af attraktive farver

Funktioner

- De fluorescerende pulvere fra røde og gule lyskilder er blandet med pigment, der filtrerer uønskede bølgelængder væk
- Kan anvendes med traditionelt eller elektronisk udstyr
- Lysdæmpning er muligt, men afhænger af forkobleren

Anvendelsesområder

- Til at skabe lyseffekter ved scenebelysning, belysning til udstillingsvinduer, festlig belysning, barer, diskoteker etc.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

TL-D Colored


Versions



LPPR TL-DCOL Blue G13

LPPR TL-DCOL Green G13

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Green 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Red 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D Colored 36W Green 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D Colored 36W Red 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm
TL-D Colored 58W Green 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm
TL-D Colored 58W Red 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm
TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Generelle oplysninger

Fod G13

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Ja

Mekanik og armaturhus

Lyskildeform T8

TL-D Colored

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Farvebetegnelse	Lysstrøm
928048001805	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	Blå (B)	400 lm
928048501805	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	Blå (B)	960 lm
928049001805	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	Blå (B)	1.600 lm
928048001705	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	Grøn (G)	1.800 lm
928048501705	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	Grøn (G)	4.300 lm
928049001705	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	Grøn (G)	6.750 lm

Order Code	Full Product Name	Farvebetegnelse	Lysstrøm
928048001505	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	Rød (HO)	25 lm
928048501505	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	Rød (HO)	55 lm
928049001505	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	Rød (HO)	75 lm
928048001605	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	Gul	700 lm
928048501605	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	Gul	1.580 lm
928049001605	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	Gul	2.250 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Lyskildens		Strømforbrug
		strømstyrke (nom.)	Spænding (nom.)	
928048001805	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
928048501805	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
928049001805	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
928048001705	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
928048501705	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
928049001705	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Order Code	Full Product Name	Lyskildens		Strømforbrug
		strømstyrke (nom.)	Spænding (nom.)	
928048001505	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
928048501505	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
928049001505	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
928048001605	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
928048501605	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
928049001605	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Indhold af	
		Energiforbrug kWh/1000 t.	kviksølv (Hg) (nom.)
928048001805	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	23 kWh	13,0 mg
928048501805	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	45 kWh	13,0 mg
928049001805	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	71 kWh	13,0 mg
928048001705	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	22 kWh	1,7 mg
928048501705	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	42 kWh	1,7 mg
928049001705	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	67 kWh	1,7 mg

Order Code	Full Product Name	Indhold af	
		Energiforbrug kWh/1000 t.	kviksølv (Hg) (nom.)
928048001505	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	26 kWh	13,0 mg
928048501505	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	51 kWh	13,0 mg
928049001505	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	82 kWh	13,0 mg
928048001605	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	23 kWh	13,0 mg
928048501605	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	44 kWh	13,0 mg
928049001605	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	70 kWh	13,0 mg

