



Farbige Leuchtstofflampen

TL-D Farbige

Mit farbigen TL-D Leuchtstofflampen können spezielle Farbeffekte in rot, grün, blau und gelb geschaffen werden. Neben einzelnen Farben kann durch Mix der verschiedenen Farben weißes Licht geschaffen werden. Hohe Lichtströme werden durch Einsatz von "basic powders" erreicht. Anwendungsbereiche sind Bühnenbeleuchtung, Schaufensterdekoration, Beleuchtung auf Festen, in Bars oder Diskotheken.

Vorteile

- Langlebige und satte Farbeffekte
- Kostengünstig im Vergleich zum Einsatz von Filtern

Merkmale

- Einsatz spezieller Leuchtstoffe für die Lichtfarben Rot (/150), Gelb (/160), Grün (/170), Blau (/180)

Anwendung

- Für die Erzeugung von Farbeffekten bei der Bühnenbeleuchtung, Schaufensterdekoration, Beleuchtung auf Festen, in Bars, Diskotheken etc.
- Nicht geeignet zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


TL-D Farbige

Versions



LPPR TL-DCOL Blue G13

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Green 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Red 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D Colored 36W Green 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D Colored 36W Red 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm
TL-D Colored 58W Green 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm
TL-D Colored 58W Red 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm
TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Allgemeine Informationen

Socket G13

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar Ja

Mechanik und Gehäuse

Kolbenform T8

TL-D Farbige

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtfarbe	Lichtstrom
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	Blau (B)	400 lm
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	Blau (B)	960 lm
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	Blau (B)	1.600 lm
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	Grün (G)	1.800 lm
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	Grün (G)	4.300 lm
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	Grün (G)	6.750 lm

Order Code	Full Product Name	Lichtfarbe	Lichtstrom
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	Rot (HO)	25 lm
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	Rot (HO)	55 lm
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	Rot (HO)	75 lm
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	Gelb	700 lm
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	Gelb	1.580 lm
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	Gelb	2.250 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Spannung (Nom)	Systemleistung
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Spannung (Nom)	Systemleistung
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	Quecksilbergehalt (Nom)
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	23 kWh	13,0 mg
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	45 kWh	13,0 mg
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	71 kWh	13,0 mg
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	22 kWh	1,7 mg
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	42 kWh	1,7 mg
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	67 kWh	1,7 mg

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	Quecksilbergehalt (Nom)
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	26 kWh	13,0 mg
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	51 kWh	13,0 mg
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	82 kWh	13,0 mg
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	23 kWh	13,0 mg
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	44 kWh	13,0 mg
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	70 kWh	13,0 mg

