

# Rode/groene/gele en blauwe fluorescentieverlichting.

## TL-D gekleurd

Deze TL-D-lamp (buisdiameter 26 mm) helpt bij het scheppen van speciale effecten en sferen of het trekken van de aandacht met behulp van rood, groen, blauw en geel licht. Naast het gebruiken van de specifieke kleuren is het ook mogelijk de kleuren te mengen om wit licht te realiseren. Deze lamp biedt een hoge lichtopbrengst dankzij het gebruik van basispoeders. Tot de toepassingsgebieden horen winkels, showrooms, bars en restaurants, demonstratieruimten, reclameverlichting en amusementsbedrijven.

### Voordelen

- Keuze uit aantrekkelijke kleuren

### Kenmerken

- De fluorescentiepoeders van rode en gele lampen zijn gemengd met een pigment voor het uitfilteren van ongewenste golflengten.
- Kan worden gebruikt met conventioneel of elektronisch VSA.
- Afhankelijk van het regel-VSA is dimmen mogelijk.

### Toepassing

- Voor kleureffecten in podiumverlichting, etalageverlichting, feestverlichting, bars, danszalen enz.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

# TL-D gekleurd

## Versions




LPPR TL-DCOL Blue G13

LPPR TL-DCOL Green G13

LPPR TL-DCOL Yellow G13

## Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Green 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Red 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D Colored 36W Green 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D Colored 36W Red 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm
TL-D Colored 58W Green 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm
TL-D Colored 58W Red 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm
TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

### Algemene informatie

Lampvoet G13

### Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar Ja

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampvorm T8

## TL-D gekleurd

### Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Kleuraanduiding	Lichtstroom
8711500726902	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	Blauw (B)	400 lm
8711500727541	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	Blauw (B)	960 lm
8711500954510	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	Blauw (B)	1.600 lm
8711500642981	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	Groen (G)	1.800 lm
8711500643001	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	Groen (G)	4.300 lm
8711500954497	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	Groen (G)	6.750 lm

Order Code	Full Product Name	Kleuraanduiding	Lichtstroom
8711500726841	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	Rood (HO)	25 lm
8711500727480	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	Rood (HO)	55 lm
8711500954459	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	Rood (HO)	75 lm
8711500726872	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	Geel	700 lm
8711500727510	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	Geel	1.580 lm
8711500954473	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	Geel	2.250 lm

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Spanning (nom.)	Energieverbruik
8711500726902	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
8711500727541	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
8711500954510	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
8711500642981	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
8711500643001	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
8711500954497	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Spanning (nom.)	Energieverbruik
8711500726841	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
8711500727480	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
8711500954459	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
8711500726872	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
8711500727510	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
8711500954473	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

### Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1.000 uur	Kwikhoud (Hg) (nom.)
8711500726902	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	23 kWh	13,0 mg
8711500727541	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	45 kWh	13,0 mg
8711500954510	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	71 kWh	13,0 mg
8711500642981	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	22 kWh	1,7 mg
8711500643001	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	42 kWh	1,7 mg
8711500954497	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	67 kWh	1,7 mg

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1.000 uur	Kwikhoud (Hg) (nom.)
8711500726841	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	26 kWh	13,0 mg
8711500727480	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	51 kWh	13,0 mg
8711500954459	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	82 kWh	13,0 mg
8711500726872	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	23 kWh	13,0 mg
8711500727510	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	44 kWh	13,0 mg
8711500954473	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	70 kWh	13,0 mg

TL-D gekleurd

