

Rode/groene/gele en blauwe fluorescentieverlichting.

TL-D gekleurd

Deze TL-D-lamp (buisdiameter 26 mm) helpt bij het scheppen van speciale effecten en sferen of het trekken van de aandacht met behulp van rood, groen, blauw en geel licht. Naast het gebruiken van de specifieke kleuren is het ook mogelijk de kleuren te mengen om wit licht te realiseren. Deze lamp biedt een hoge lichtopbrengst dankzij het gebruik van basispoeders. Tot de toepassingsgebieden horen winkels, showrooms, bars en restaurants, demonstratieruimten, reclameverlichting en amusementsbedrijven.

Voordelen

- Keuze uit aantrekkelijke kleuren

Kenmerken

- De fluorescentiepoeders van rode en gele lampen zijn gemengd met een pigment voor het uitfilteren van ongewenste golflengten.
- Kan worden gebruikt met conventioneel of elektronisch VSA.
- Afhankelijk van het regel-VSA is dimmen mogelijk.

Toepassing

- Voor kleureffecten in podiumverlichting, etalageverlichting, feestverlichting, bars, danszalen enz.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


TL-D gekleurd

Versions



LPPR TL-DCOL Blue G13

Maatschets



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|--------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TL-D Colored 18W Blue 1SL/25 | 28,0 mm | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604,0 mm |
| TL-D Colored 18W Green 1SL/25 | 28,0 mm | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604,0 mm |
| TL-D Colored 18W Red 1SL/25 | 28,0 mm | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604,0 mm |
| TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25 | 28,0 mm | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604,0 mm |
| TL-D Colored 36W Blue 1SL/25 | 28,0 mm | 1.199,4 mm | 1.206,5 mm | 1.204,1 mm | 1.213,6 mm |
| TL-D Colored 36W Green 1SL/25 | 28,0 mm | 1.199,4 mm | 1.206,5 mm | 1.204,1 mm | 1.213,6 mm |
| TL-D Colored 36W Red 1SL/25 | 28,0 mm | 1.199,4 mm | 1.206,5 mm | 1.204,1 mm | 1.213,6 mm |
| TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25 | 28,0 mm | 1.199,4 mm | 1.206,5 mm | 1.204,1 mm | 1.213,6 mm |
| TL-D Colored 58W Blue 1SL/25 | 28,0 mm | 1.500,0 mm | 1.507,1 mm | 1.504,7 mm | 1.514,2 mm |
| TL-D Colored 58W Green 1SL/25 | 28,0 mm | 1.500,0 mm | 1.507,1 mm | 1.504,7 mm | 1.514,2 mm |
| TL-D Colored 58W Red 1SL/25 | 28,0 mm | 1.500,0 mm | 1.507,1 mm | 1.504,7 mm | 1.514,2 mm |
| TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25 | 28,0 mm | 1.500,0 mm | 1.507,1 mm | 1.504,7 mm | 1.514,2 mm |

Algemene informatie

Lampvoet G13

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampvorm T8

TL-D gekleurd

Gegevens lichttechniek

| Order Code | Full Product Name | Kleuraanduiding | Lichtstroom |
|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| 8711500726902 | TL-D Colored 18W Blue 1SL/25 | Blauw (B) | 400 lm |
| 8711500727541 | TL-D Colored 36W Blue 1SL/25 | Blauw (B) | 960 lm |
| 8711500954510 | TL-D Colored 58W Blue 1SL/25 | Blauw (B) | 1.600 lm |
| 8711500642981 | TL-D Colored 18W Green 1SL/25 | Groen (G) | 1.800 lm |
| 8711500643001 | TL-D Colored 36W Green 1SL/25 | Groen (G) | 4.300 lm |
| 8711500954497 | TL-D Colored 58W Green 1SL/25 | Groen (G) | 6.750 lm |

| Order Code | Full Product Name | Kleuraanduiding | Lichtstroom |
|---------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| 8711500726841 | TL-D Colored 18W Red 1SL/25 | Rood (HO) | 25 lm |
| 8711500727480 | TL-D Colored 36W Red 1SL/25 | Rood (HO) | 55 lm |
| 8711500954459 | TL-D Colored 58W Red 1SL/25 | Rood (HO) | 75 lm |
| 8711500726872 | TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25 | Geel | 700 lm |
| 8711500727510 | TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25 | Geel | 1.580 lm |
| 8711500954473 | TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25 | Geel | 2.250 lm |

Bedrijfs- en elektrische gegevens

| Order Code | Full Product Name | Lampstroom (nom.) | Spanning (nom.) | Energieverbruik |
|---------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 8711500726902 | TL-D Colored 18W Blue 1SL/25 | 0,360 A | 59 V | 18,0 W |
| 8711500727541 | TL-D Colored 36W Blue 1SL/25 | 0,440 A | 103 V | 36,0 W |
| 8711500954510 | TL-D Colored 58W Blue 1SL/25 | 0,670 A | 111 V | 58,5 W |
| 8711500642981 | TL-D Colored 18W Green 1SL/25 | 0,360 A | 59 V | 18,0 W |
| 8711500643001 | TL-D Colored 36W Green 1SL/25 | 0,440 A | 103 V | 36,0 W |
| 8711500954497 | TL-D Colored 58W Green 1SL/25 | 0,670 A | 111 V | 58,5 W |

| Order Code | Full Product Name | Lampstroom (nom.) | Spanning (nom.) | Energieverbruik |
|---------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 8711500726841 | TL-D Colored 18W Red 1SL/25 | 0,360 A | 59 V | 18,0 W |
| 8711500727480 | TL-D Colored 36W Red 1SL/25 | 0,440 A | 103 V | 36,0 W |
| 8711500954459 | TL-D Colored 58W Red 1SL/25 | 0,670 A | 111 V | 58,5 W |
| 8711500726872 | TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25 | 0,360 A | 59 V | 18,0 W |
| 8711500727510 | TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25 | 0,440 A | 103 V | 36,0 W |
| 8711500954473 | TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25 | 0,670 A | 111 V | 58,5 W |

Keurmerken en classificaties

| Order Code | Full Product Name | Energieverbruik kWh/1.000 uur | Kwikhoud (Hg) (nom.) |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 8711500726902 | TL-D Colored 18W Blue 1SL/25 | 23 kWh | 13,0 mg |
| 8711500727541 | TL-D Colored 36W Blue 1SL/25 | 45 kWh | 13,0 mg |
| 8711500954510 | TL-D Colored 58W Blue 1SL/25 | 71 kWh | 13,0 mg |
| 8711500642981 | TL-D Colored 18W Green 1SL/25 | 22 kWh | 1,7 mg |
| 8711500643001 | TL-D Colored 36W Green 1SL/25 | 42 kWh | 1,7 mg |
| 8711500954497 | TL-D Colored 58W Green 1SL/25 | 67 kWh | 1,7 mg |

| Order Code | Full Product Name | Energieverbruik kWh/1.000 uur | Kwikhoud (Hg) (nom.) |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 8711500726841 | TL-D Colored 18W Red 1SL/25 | 26 kWh | 13,0 mg |
| 8711500727480 | TL-D Colored 36W Red 1SL/25 | 51 kWh | 13,0 mg |
| 8711500954459 | TL-D Colored 58W Red 1SL/25 | 82 kWh | 13,0 mg |
| 8711500726872 | TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25 | 23 kWh | 13,0 mg |
| 8711500727510 | TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25 | 44 kWh | 13,0 mg |
| 8711500954473 | TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25 | 70 kWh | 13,0 mg |

TL-D gekleurd

