

# Gule, røde, grønne og blå lysrør

## TL-D Colored

Dette TL-D- lysrøret (diameter 26 mm) skaper spesialeffekter og en helt spesiell atmosfære ved å bruke rødt, grønt, blått og gult lys. Man kan både bruke enkeltfarger og en blanding av fargene som skaper hvitt lys. Denne lyskilden har høy lysytelse. Den kan brukes i butikker og utstillingslokaler, barer og restauranter, til varedemonstrasjon, til skiltbelysning og i underholdningsbutikker.

### Fordeler

- Et utvalg av attraktive farger

### Funksjoner

- Det fluoriserende pulveret fra røde og gule lyskilder er blandet med et spesielt pigment slik at man slipper for uønskede bølgelengder.
- Kan brukes med tradisjonelle eller elektronisk forkobling
- Dimming er mulig med riktig forkobling

### Søknad


- For fargeeffekter i scenebelysning, butikkvinduer, festbelysning, barer, danselokaler osv.

### Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

# TL-D Colored

## Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Green 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Red 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	28,0 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
TL-D Colored 36W Green 1SL/25	28,0 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
TL-D Colored 36W Red 1SL/25	28,0 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	28,0 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm
TL-D Colored 58W Green 1SL/25	28,0 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm
TL-D Colored 58W Red 1SL/25	28,0 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm
TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

### Generell informasjon

Sokkelbase G13

### Kontroller og dimming

Kan dimmes Ja

### Mekanikk og innfatning

Lyspæreform T8

## Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Fargebetegnelse	Lysytelse
928048001805	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	Blå (B)	400 lm
928048501805	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	Blå (B)	960 lm
928049001805	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	Blå (B)	1 600 lm
928048001705	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	Grønn (G)	1 800 lm
928048501705	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	Grønn (G)	4 300 lm
928049001705	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	Grønn (G)	6 750 lm

Order Code	Full Product Name	Fargebetegnelse	Lysytelse
928048001505	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	Rød (HO)	25 lm
928048501505	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	Rød (HO)	55 lm
928049001505	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	Rød (HO)	75 lm
928048001605	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	Gul	700 lm
928048501605	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	Gul	1 580 lm
928049001605	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	Gul	2 250 lm

## Drift og elektronikk

## TL-D Colored

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Spenning (nom.)	Effektforbruk
928048001805	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
928048501805	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
928049001805	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
928048001705	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
928048501705	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
928049001705	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Spenning (nom.)	Effektforbruk
928048001505	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
928048501505	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
928049001505	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
928048001605	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
928048501605	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
928049001605	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

### Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/ 1000 t	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)
928048001805	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	23 kWh	13,0 mg
928048501805	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	45 kWh	13,0 mg
928049001805	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	71 kWh	13,0 mg
928048001705	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	22 kWh	1,7 mg
928048501705	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	42 kWh	1,7 mg
928049001705	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	67 kWh	1,7 mg

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/ 1000 t	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)
928048001505	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	26 kWh	13,0 mg
928048501505	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	51 kWh	13,0 mg
928049001505	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	82 kWh	13,0 mg
928048001605	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	23 kWh	13,0 mg
928048501605	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	44 kWh	13,0 mg
928049001605	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	70 kWh	13,0 mg

