

Gul, röd, grön och blå lysrörsbelysning

TL-D Colored

Denna TL-D-ljuskälla (rördiameter 26 mm) hjälper till att skapa särskilda effekter och stämningar eller skapa uppmärksamhet med hjälp av rött, grönt, blått och gult ljus. Förutom de specifika färgerna är det också möjligt att blanda färgerna för att skapa vitt ljus med högt ljusflöde. Användningsområden inkluderar butiker och visningslokaler, barer och restauranger, demonstrationsutrymmen, skyltbelysning och underhållningsbutiker.

Fördelar

- Välj mellan flera tilltalande färger

Funktioner

- De fluorescerande pulvren i röda och gula lampor blandas med ett pigment för att filtrera bort oönskade våglängder
- Kan användas med traditionella eller elektroniska driftdon
- Beroende på styrsystemet är dimring möjlig

Användning


- För färg effekter i scenbelysning, butiksfönster, festbelysning, barer, diskotek osv.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om det skulle inträffa rekommenderar vi att vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna handskar. Lägg delarna i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem till närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


TL-D Colored

Versions



LPPR TL-DCOL Yellow G13

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Green 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Red 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	28,0 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm
TL-D Colored 36W Green 1SL/25	28,0 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm
TL-D Colored 36W Red 1SL/25	28,0 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm
TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm
TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	28,0 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm
TL-D Colored 58W Green 1SL/25	28,0 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm
TL-D Colored 58W Red 1SL/25	28,0 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm
TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

Allmän information

Socket G13

Styrenheter och dimring

Dimbar Ja

Mekanik och armaturhus

Lampform T8

TL-D Colored

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Färgbeteckning	Ljusflöde
928048001805	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	Blå (B)	400 lm
928048501805	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	Blå (B)	960 lm
928049001805	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	Blå (B)	1 600 lm
928048001705	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	Grön (G)	1 800 lm
928048501705	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	Grön (G)	4 300 lm
928049001705	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	Grön (G)	6 750 lm

Order Code	Full Product Name	Färgbeteckning	Ljusflöde
928048001505	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	Red (HO)	25 lm
928048501505	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	Red (HO)	55 lm
928049001505	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	Red (HO)	75 lm
928048001605	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	Gul	700 lm
928048501605	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	Gul	1 580 lm
928049001605	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	Gul	2 250 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Spänning (nom)	Strömförbrukning
928048001805	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
928048501805	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
928049001805	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
928048001705	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
928048501705	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
928049001705	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Spänning (nom)	Strömförbrukning
928048001505	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
928048501505	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
928049001505	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
928048001605	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
928048501605	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
928049001605	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)
928048001805	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	23 kWh	13,0 mg
928048501805	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	45 kWh	13,0 mg
928049001805	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	71 kWh	13,0 mg
928048001705	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	22 kWh	1,7 mg
928048501705	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	42 kWh	1,7 mg
928049001705	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	67 kWh	1,7 mg

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)
928048001505	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	26 kWh	13,0 mg
928048501505	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	51 kWh	13,0 mg
928049001505	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	82 kWh	13,0 mg
928048001605	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	23 kWh	13,0 mg
928048501605	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	44 kWh	13,0 mg
928049001605	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	70 kWh	13,0 mg

