



# Vhodné pro získání čerstvého vzhledu jídla

## MASTER TL-D Food (potraviny)

Zářivky TL-D Food propůjčují čerstvý a chutný vzhled masu a pekařským výrobkům. Lze je používat pro osvětlení jídla v řeznictvích, pekařstvích, supermarketech apod.

### Výhody

- Získání chutnějšího vzhledu masa a drůbeže

### Vlastnosti

- Spektrální charakteristika optimálně vyladěná pro zdůraznění sytých červených barev např. masa a drůbeže

### Aplikace


- Osvětlení potravin (řeznictví, pekařství, supermarkety apod.)

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

# MASTER TL-D Food (potraviny)

## Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm
MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Obecné informace	
Patice krytky	G13
Světelně technické	
Barevné konstrukce	Potraviny
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3800 K
Index podání barev (CRI)	74
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T8
Certifikace a použití	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	5,0 mg

## Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	43 lm/W	1 300 lm
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	41 lm/W	740 lm

Order Code	Full Product Name	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	48 lm/W	2 800 lm

## Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Napětí (jmen.)	Spotřeba energie
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	0,360 A	98 V	30,0 W
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Napětí (jmen.)	Spotřeba energie
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

## Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	37 kWh

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	23 kWh

## MASTER TL-D Food (potravin)

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	69 kWh

