



Pentru alimente cu aspect proaspăt

MASTER TL-D Food

Lampa TL-D Food conferă un aspect mai proaspăt și mai delicios produselor din carne și de panificație. Poate fi utilizată pentru iluminarea alimentelor în măcelării, brutării, supermarketuri etc.

Beneficii

- Conferă un aspect mai delicios produselor din carne

Caracteristici

- Distribuție spectrală reglată optim pentru amplificarea nuanțelor de roșu profund, precum cele ale cărnii

Cerere


- Iluminarea alimentelor (măcelării, brutării, supermarketuri etc.)

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

MASTER TL-D Food

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm
MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G13
Date tehnice lumină	
Denumirea culorii	Industria alimentară
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3800 K
Indice de redare a culorilor (IRC)	74
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T8
Aprobare și aplicație	
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	5,0 mg

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	43 lm/W	1.300 lm
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	41 lm/W	740 lm

Order Code	Full Product Name	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	48 lm/W	2.800 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)	Tensiune (nom.)	Consum de curent
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	0,360 A	98 V	30,0 W
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)	Tensiune (nom.)	Consum de curent
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

MASTER TL-D Food

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	37 kWh
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	23 kWh

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	69 kWh

