



Iluminación fluorescente básica

Colores estándares TL-D

Las lámparas de colores estándares TL-D (diámetro del tubo de 26 mm) crean ambientes con blanco cálido o luz de día fría. Lámparas con eficacia y reproducción de color moderadas.

Beneficios

- Crea ambientes con blanco cálido o luz de día fría

Características

- Colores estándares con reproducción de color moderada
- Disponible en varias denominaciones de color

Aplicaciones


- Apto para uso en una amplia variedad de luminarias para lámparas fluorescentes TL-D, usadas en aplicaciones donde la reproducción del color no es un factor importante

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevéla a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Colores estándares TL-D

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W/54-765 1SL/25	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm
TL-D 36W/54-765 1SL/25	28 mm	1,199.4 mm	1,206.5 mm	1,204.1 mm	1,213.6 mm

Información general

Tapa-base	G13
-----------	-----

Información técnica sobre la luz

Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6200 K
Índice de producción de color (IRC)	72

Controles y atenuación

Regulable	Sí
-----------	----

Mecánica y carcasa

Forma del foco	T8
----------------	----

Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	5.0 mg
--------------------------------------	--------

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso
928048005440	TL-D 18W/54-765 1SL/25	1,050 lm

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso
928048505440	TL-D 36W/54-765 1SL/25	2,500 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Corriente de la lámpara		
		(nominal)	Voltaje (nominal)	Consumo de energía
928048005440	TL-D 18W/54-765 1SL/25	0.360 A	59 V	18.0 W

Order Code	Full Product Name	Corriente de la lámpara		
		(nominal)	Voltaje (nominal)	Consumo de energía
928048505440	TL-D 36W/54-765 1SL/25	0.440 A	103 V	36.0 W

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
928048005440	TL-D 18W/54-765 1SL/25	22 kWh

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
928048505440	TL-D 36W/54-765 1SL/25	43 kWh

Colores estándares TL-D

