



Éclairage fluorescent de base

TL-D Standard Couleur

Les lampes TL-D aux couleurs standard (diamètre de tube de 26 mm) créent des ambiances allant du blanc chaud à la lumière du jour fraîche. Ces lampes présentent une efficacité et un rendu des couleurs modérés.

Avantages

- Crée des ambiances allant du blanc chaud à la lumière naturelle froide

Fonctions

- Couleurs standard avec rendu de moyenne qualité ($R_{a} > 50-70$)
- Disponible en 4 teintes de lumière

Application


- Essentiellement utilisées dans des applications où le rendu des couleurs ne constitue pas un élément important. Il est préférable d'utiliser des tubes haut rendement

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

TL-D Standard Couleur

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W/54-765 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 36W/54-765 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
TL-D 58W/54-765 1SL/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Informations générales

Culot G13

Données techniques de l'éclairage

Désignation de la couleur Lumière naturelle froide

Température de couleur corrélée (nom.) 6200 K

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Oui

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe T8

Approbation et application

Taux de mercure (Hg) (nom.) 5,0 mg

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
95043740	TL-D 18W/54-765 1SL/25	72	1 050 lm
95047540	TL-D 36W/54-765 1SL/25	75	2 500 lm

Order Code	Full Product Name	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
95051240	TL-D 58W/54-765 1SL/25	72	4 000 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Tension (nom.)	Consommation électrique
95043740	TL-D 18W/54-765 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
95047540	TL-D 36W/54-765 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Tension (nom.)	Consommation électrique
95051240	TL-D 58W/54-765 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
95043740	TL-D 18W/54-765 1SL/25	22 kWh

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
95047540	TL-D 36W/54-765 1SL/25	43 kWh

TL-D Standard Couleur

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
95051240	TL-D 58W/54-765 1SL/25	68 kWh

