



Éclairage fluorescent de base

TL-D aux couleurs standard

Les lampes TL-D aux couleurs standards (diamètre de tube de 26 mm) créent des ambiances allant du blanc chaud à la lumière du jour froide. Ces lampes présentent une efficacité et un rendu des couleurs modérés.

Avantages

- Crée des ambiances allant du blanc chaud à la lumière naturelle froide

Fonctions

- Couleurs standard avec rendu des couleurs modéré
- Disponible en différentes déclinaisons de couleurs

Application

- Convient à une vaste gamme de luminaires pour lampes fluorescentes TL-D, utilisée dans les applications où le rendu des couleurs n'est pas un facteur essentiel

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


TL-D aux couleurs standard

Versions



LPPR TL-DSTD G13

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 15W/54-765 1SL/50	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

