



Iluminação fluorescente básica

TL-D Standard Colours

As lâmpadas TL-D Standard Colors (tubo com diâmetro de 26 mm) criam atmosferas que vão da luz branca (quente) à luz do dia (fria). Lâmpadas com moderada reprodução de cor e eficiência.

Benefícios

- Cria atmosferas do branco quente à luz do dia fria.

Características

- Cores padrão com reprodução de cor moderada.
- Disponível em várias temperaturas de cor.

Aplicação


- Própria para uso em vários tipos de luminárias para lâmpadas fluorescentes TL-D, usada em aplicações onde a reprodução de cor não é um fator importante.

Avisos e Segurança

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

TL-D Standard Colours

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W/54-765 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 36W/54-765 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TLDRS32W-CO-25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Informações gerais

Casquilho G13

Controles e dimerização

Regulável Sim

Dados mecânicos e de compartimento

Forma da lâmpada T8

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Designação da cor	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Fluxo luminoso
927870003301	TLDRS32W-CO-25	Luz natural fria (CW)	4100 K	60	2.350 lm
928048005440	TL-D 18W/54-765 1SL/25	Luz natural	6200 K	72	1.050 lm

Order Code	Full Product Name	Designação da cor	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Fluxo luminoso
928048505440	TL-D 36W/54-765 1SL/25	Luz natural	6200 K	72	2.500 lm

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Tensão (Nom.)	Consumo de energia
927870003301	TLDRS32W-CO-25	0,265 A	139 V	32 W
928048005440	TL-D 18W/54-765 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Tensão (Nom.)	Consumo de energia
928048505440	TL-D 36W/54-765 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia kWh/1000 h	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)
927870003301	TLDRS32W-CO-25	-	8,0 mg
928048005440	TL-D 18W/54-765 1SL/25	22 kWh	5,0 mg

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia kWh/1000 h	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)
928048505440	TL-D 36W/54-765 1SL/25	43 kWh	5,0 mg

TL-D Standard Colours

