



Базове флуоресцентне освітлення

TL-D Standard Colours

Стандартні кольорові лампи TL-D (діаметр трубки 26 мм) виробляють світло в діапазоні від теплого білого до прохолодного денного. Лампи помірної ефективності та кольоропередачі.

Переваги

- Створює освітлення від теплого білого до прохолодного денного

Характеристики

- Стандартні кольори з помірною кольоропередачею
- Доступні в різних кольірних позначеннях

Застосування

- Підходить для застосування в різних світильниках для флуоресцентних ламп TL-D в тих зонах, де кольоропередача не настільки важлива

Попередження та безпека

- Укraj малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітріть приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.


TL-D Standard Colours

Версії



LPPR TL-DSTD G13

Розміри



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W/54-765 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 58W/54-765 1SL/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Загальна інформація	
Розташування виводів	G13
Світлотехнічні	
Позначення кольору	Холодне денне світло
Корельована колірна температура (ном.)	6200 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	72
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Так
Механічні деталі й корпус	
Форма лампи	T8
Затвердження й застосування	
Вміст ртуті (ном.)	5,0 mg

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік
928048005422	TL-D 18W/54-765 1SL/25	1 050 lm

Order Code	Full Product Name	Світловий потік
928049005451	TL-D 58W/54-765 1SL/25	4 000 lm

TL-D Standard Colours

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Струм у лампі (ном.)	Напруга (ном.)	Споживана потужність
928048005422	TL-D 18W/54-765 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W

Order Code	Full Product Name	Струм у лампі (ном.)	Напруга (ном.)	Споживана потужність
928049005451	TL-D 58W/54-765 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год
928048005422	TL-D 18W/54-765 1SL/25	22 kWh

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год
928049005451	TL-D 58W/54-765 1SL/25	68 kWh

