



# Pyöreä loistelamppu, jossa on parannettu värintoisto

## MASTER TL-E Circular Super 80

Pyöreä TL-lamppu (putken halkaisija 29 mm) ohjaa valon kaikkiin suuntiin. Se sopii monenlaisiin valaisimiin – myös koristeellisiin – eri käyttökohteissa, kuten oppilaitoksiin, toimistoihin, myymälöihin ja koteihin sekä asuinaluevalaistukseen.

### Hyödyt

- Hyvä värintoisto ja tehokkuus
- Symmetrinen, ympärisäteilevä valonjakauma
- Useita valon väri vaihtoehtoja

### Ominaisuudet

- Super 80-sarjan loisteaineet

### Käyttökohteet


- Monentyyppiset valaisimet, koristeelliset valaisimet mukaanlukien
- Koulut, toimistot, myymälät, teatterit

### Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

# MASTER TL-E Circular Super 80

## Mittapiirros



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 32W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm
TL-E 40W/830 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm
TL-E 40W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm

### Yleistä tietoa

Lampun kanta G10q

### Valaistuksen tekniset tiedot

Värintoistoindeksi (CRI) 80

### Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Kyllä

### Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun muoto C-T29

### Merkinnät ja luokitukset

Elohopeapitoisuus (Hg) (maks.) 8 mg

Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.) 8 mg

## Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	Värimike	Värlämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
928026384070	TL-E 32W/840 1CT/12	0,38	0,38	Cool White (CW)	4000 K	74 lm/W	2 375 lm
928027483070	TL-E 40W/830 1CT/12	0,44	0,403	Warm White (WW)	3000 K	80 lm/W	3 200 lm
928027484070	TL-E 40W/840 1CT/12	0,38	0,38	Cool White (CW)	4000 K	80 lm/W	3 200 lm

## Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Jännite (nim.)	Tehonkulutus
928026384070	TL-E 32W/840 1CT/12	0,450 A	81 V	32,8 W
928027483070	TL-E 40W/830 1CT/12	0,420 A	110 V	40,8 W

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Jännite (nim.)	Tehonkulutus
928027484070	TL-E 40W/840 1CT/12	0,420 A	110 V	40,8 W

## Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1 000 h
928026384070	TL-E 32W/840 1CT/12	33 kWh
928027483070	TL-E 40W/830 1CT/12	41 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1 000 h
928027484070	TL-E 40W/840 1CT/12	41 kWh

# MASTER TL-E Circular Super 80

