



Cirkelvormige fluorescentieverlichtin g met verbeterde kleurweergave

MASTER TL-E Circular Super 80

Deze cirkelvormige TL-lamp (buisdiameter 29 mm) maakt een omnidirectionele lichtverdeling mogelijk. Hij is geschikt voor gebruik in een brede reeks armaturen voor uiteenlopende doeleinden, waaronder decoratieve, in 'menselijke' toepassingen zoals scholen, kantoren, winkels en woningen, en voor de verlichting van woonwijken.

Voordelen

- Create atmospheres from warm white to cool daylight
- Symmetrical, omnidirectional light distribution

Kenmerken

- Standard colours with moderate colour rendering and varying colour designations

Toepassing


- Suitable for use in a wide range of luminaires for various purposes, including many decorative luminaires where colour rendering is not important

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

MASTER TL-E Circular Super 80

Maatschets



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 32W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm
TL-E 40W/830 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm
TL-E 40W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm

Algemene informatie	
Lampvoet	G10q
Gegevens lichttechniek	
Kleurweergave-index (CRI)	80
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	C-T29
Keurmerken en classificaties	
Kwikinhoud (Hg) (max.)	8 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	8 mg

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	Gecorreleerde		Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
				Kleuraanduiding	kleurtemperatuur (nom.)		
8711500559685	TL-E 32W/840 1CT/12	0,38	0,38	Koel wit (CW)	4000 K	74 lm/W	2.375 lm
8711500284761	TL-E 40W/830 1CT/12	0,44	0,403	Warm wit (WW)	3000 K	80 lm/W	3.200 lm
8711500284747	TL-E 40W/840 1CT/12	0,38	0,38	Koel wit (CW)	4000 K	80 lm/W	3.200 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Spanning (nom.)	Energieverbruik	Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Spanning (nom.)	Energieverbruik
8711500284761	TL-E 40W/830 1CT/12	0,420 A	110 V	40,8 W					

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1.000 uur	Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8711500559685	TL-E 32W/840 1CT/12	33 kWh	8711500284761	TL-E 40W/830 1CT/12	41 kWh

MASTER TL-E Circular Super 80

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8711500284747	TL-E 40W/840 1CT/12	41 kWh

