



Zářivka kompaktních rozměrů

Tyto miniaturní zářivky TL (průměr trubice 16 mm) se vyznačují malými rozměry, což umožňuje minimalizaci systému a nabízí možnost napájení pomocí nízkonapětového stejnosměrného zdroje. Ideální pro použití na místech s omezeným prostorem, kde současně není nejdůležitějším faktorem barevné podání a účinnost.; vhodné např. pro orientační či nouzové osvětlení.

Výhody

- Dostupné v různých barvách světla - od teplé bílé po chladné denní světlo

Applications

- Ideální pro aplikace, kde není kladen požadavek na vysoký index podání barev
- Vhodné pro nouzové a orientační osvětlení

Versions




LPPR TL-MINI

Vlastnosti

- Zářivka s průměrem 16 mm; dobrý index barevného podání
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm
TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm
TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm
TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Obecné informace

Patice krytky G5

Světelně technické

Barevné konstrukce Studená bílá (CW)

Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X 0,38

Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y 0,38

Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) 4000 K

Řízení a stmívání

Stmívatelné Ano

Mechanické a materiály

Tvar žárovky T5

Certifikace a použití

Obsah rtuti (Hg) (max.) 2,5 mg

Obsah rtuti (Hg) (jmen.) 4,4 mg

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Index podání barev (CRI)
61568827	TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	130 lm	35 lm/W	58
71583827	TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	260 lm	43 lm/W	59
70473327	TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	380 lm	51 lm/W	59
70475727	TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	835 lm	71 lm/W	59

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Proud zdroje (jmen.)	Napětí (jmen.)
61568827	TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	4,5 W	0,170 A	29 V
71583827	TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	6,0 W	0,160 A	42 V
70473327	TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	7,1 W	0,145 A	56 V
70475727	TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	13,1 W	0,170 A	90 V

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
61568827	TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	5 kWh
71583827	TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	6 kWh
70473327	TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	8 kWh
70475727	TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	14 kWh