

TL-Mini Standard

TLMINI



Lysrør i kompakt størrelse

Denne lyskilden, TL Miniature (tubediameter 16 mm) er svært liten, og den gir derfor rom for plassbesparelse av systemet. Lyskilden kan brukes på likestrøm med lav spenning. Den er ideell til bruk på områder med begrenset plass, der fargegengivelse og effektivitet ikke står i fokus, som til orienterings-, skilt- og nødbelysning.

Fordeler

- Skaper atmosfære fra gulhvit til kjølig dagslys

Applications

- Ideell i bruksområder der plassen er begrenset og fargegengivelse ikke er viktig
- Orienterings belysning
- nødlys

Versions




LPPR TL-MINI

Funksjoner

- 16 mm lamper med moderat fargegengivelse
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm
TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm
TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm
TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5
Teknisk belysning	
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,38
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,38
Korreletert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T5
Godkjenning og bruksområde	
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2,5 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4,4 mg

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)
928000003340	TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	130 lm	35 lm/W	58
928000503340	TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	260 lm	43 lm/W	59
928001003318	TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	380 lm	51 lm/W	59
928001503340	TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	835 lm	71 lm/W	59

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	lyskildestrøm (nom.)	Spennning (nom.)
928000003340	TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	4,5 W	0,170 A	29 V
928000503340	TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	6,0 W	0,160 A	42 V
928001003318	TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	7,1 W	0,145 A	56 V
928001503340	TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	13,1 W	0,170 A	90 V

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
928000003340	TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	5 kWh
928000503340	TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	6 kWh
928001003318	TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	8 kWh
928001503340	TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	14 kWh