



Höchste Sicherheit durch Explosionsschutz

TL-X XL

TL-X XL mit 38 mm Röhrendurchmesser hat eine verlängerte Nutzlebensdauer und ist mit einem internen Zündstreifen für elektromagnetische starterlose Anwendungen oder Hochfrequenz-Anwendungen ohne Warmstart ausgestattet. Kombiniert mit einer speziellen Lampenfassung kann jegliche Funkenbildung während der Zündung ausgeschlossen werden.

Vorteile

- Ausschluss von Funkenbildung während der Zündung

Merkmale

- Einstiftsockel Fa6 für starterlosen Betrieb

Anwendung

- Für den Einsatz in explosions- und schlagwettergeschützte Leuchten nach Schutzart "Erhöhte Sicherheit"
- Für den Einsatz in feuerfesten Leuchten und Leuchten mit erhöhter Sicherheit in Innen- und Außen Anwendungen
- Für den Einsatz in der (petro-)chemischen Industrie, auf Bohrinseln, in Mienen und anderen Orten, wo explosive Gase vorkommen können

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


TL-X XL

Versions



LPPR TL-X

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1.183,5 mm	1.202 mm	1.198,5 mm	1.220,5 mm

Allgemeine Informationen

Socket FA6

Lichttechnische Daten

Farbkoordinate X (Nom) 0,38
Farbkoordinate Y (nom.) 0,38
Lichtfarbe Kaltweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur 4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI) 60

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar Ja

Mechanik und Gehäuse

Kolbenform T12

Genehmigung und Anwendung

Quecksilbergehalt (max.) 12 mg
Quecksilbergehalt (Nom) 12,0 mg

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
26135940	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	47 lm/W	940 lm
26137340	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	58 lm/W	2.300 lm

Betrieb und Elektrik

TL-X XL

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Spannung (Nom)	Systemleistung
26135940	TL-X XL 20W/ 33-640 SLV/25	0,380 A	58 V	20,0 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Spannung (Nom)	Systemleistung
26137340	TL-X XL 40W/ 33-640 SLV/25	0,430 A	103 V	40,0 W

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
26135940	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	20 kWh

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
26137340	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40 kWh

