



Pitkäikäinen T12-lamppu räjähdysvaarallisiin ympäristöihin

TL-X XL

Erittäin pitkäikäisessä TL-X XL -lampussa (putken halkaisija 38 mm) on sisäinen sytytysnauha elektromagneettiseen, ei sytytystä käyttävään käyttöön tai korkeataajuuksiseen, ei esilämmitystä käyttävään käyttöön. Käytettäessä yhdessä erityisen lampunpitimen kanssa, kipinöintivaaraa ei ole sytytyksen aikana. Sopii paloturvallisiin ja erittäin suojattuihin valaisimiin sekä sisä- että ulkokäytössä esimerkiksi petrokemianteollisuudessa, öljynporauslautoilla, kaivoksissa ja muissa ympäristöissä, joissa voi esiintyä räjähtäviä kaasuja.

Hyödyt

- Erikoiskanta (ja lampunpidin) poistavat kipinöinti-ilmiöt syttymisen yhteydessä
- Pidempi käyttöikä kuin tavallisilla TL-lampuilla

Ominaisuudet

- Mukana sisäinen sytytysnauha elektromagneettiseen, ei sytytystä käyttävään käyttöön tai korkeataajuuksiseen, ei esilämmitystä käyttävään käyttöön
- Fa6-kannassa on pitkä ja paksu nasta, joka vaatii erityisen lampunpitimen

Käyttökohteet

- Räjähdysvaaralliset tilat ja olosuhteet
- (Petro)kemian teollisuus, telakat, kaivokset

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.


TL-X XL

Versions



LPPR TL-X

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm

