



# Hosszú élettartamú T12 lámpa robbanásmentes környezetekbe

## TL-X XL

A TL-X XL lámpa (38 mm-es csőátmérő) élettartama megnőtt, és belső gyújtószálának köszönhetően alkalmas gyújtó nélküli elektromágneses, illetve előmelegítés nélküli nagyfrekvenciás működésre egyaránt. Speciális foglalattal történő használata esetén a gyújtási időszak minden lehetséges szikraforrása ki van küszöbölve. Ez a lámpa lángálló és megnövelt biztonságú lámpatestekben történő használatra készül bel- és kültéri alkalmazásokhoz egyaránt – ilyen lehet például a vegyipar (petrolkémia), vízre telepített létesítmény, bányák, illetve nyomokban robbanásveszélyes gázokat tartalmazó bármilyen helyszín.

### Előnyök

- Speciális foglalattal történő használata esetén a gyújtási időszak minden lehetséges szikraforrása ki van küszöbölve
- A normál TL lámpákénál hosszabb élettartam

### Szolgáltatások

- Belső gyújtószállal rendelkezik gyújtó nélküli elektromágneses, illetve előmelegítés nélküli nagyfrekvenciás működéshez
- A speciális Fa6 fej érintkezője hosszú és vastag, ezért speciális foglalatot igényel

## TL-X XL

### Alkalmazás

- Lángálló és megnövelt biztonságú lámpatestekben történő használatra készül beltéri és kültéri alkalmazásokhoz egyaránt
- Használják például vegyipari (petrolkémiai) alkalmazásokban, vízre telepített létesítményekben, bányákban, illetve nyomokban robbanásveszélyes gázokat tartalmazó bármilyen helyszínen

### Figyelmeztetések és biztonság


- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

### Versions



LPPR TL-X

### Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm

