



# T12-lamp met lange levensduur voor explosiegevaarlijke omgevingen

## TL-X XL

De TL-X XL-lamp (buisdiameter 38 mm) heeft een verlengde levensduur en is voorzien van een interne ontsteekstrip voor starterloze elektromagnetische werking of hoogfrequente werking zonder voorverwarming. In combinatie met een speciale lamphouder worden alle mogelijke vonkeffecten tijdens ontsteken voorkomen. Deze lamp wordt gebruikt in brandvrije en extra beveiligde armaturen voor zowel binnen- als buitentoepassingen zoals de (petro-)chemische industrie, offshore, mijnbouw en elke locatie waar sporen van explosieve gassen aanwezig kunnen zijn.

### Voordelen

- In combinatie met een speciale lamphouder wordt elke vonkvorming tijdens de ontsteking voorkomen
- Verlengde levensduur in vergelijking met standaard TL-lampen

### Kenmerken

- Wordt geleverd met interne ontsteekstrip voor starterloze EM-werking of HF-werking zonder voorverwarmen
- De speciale Fa6-lampvoet heeft een lange en dikke pin en vereist een speciale lamphouder

### Toepassing

- In vuurvaste armaturen met verhoogde veiligheid voor toepassingen zowel binnens- als buitenshuis
- In de (petro-)chemische industrie, offshore, mijnen en overal waar explosieve gassen kunnen voorkomen

TL-X XL

Waarschuwingen en veiligheid


- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Versions



LPPR TL-X

Maatschets



| Product                   | D (max) | A (max)    | B (max)  | B (min)    | C (max)    |
|---------------------------|---------|------------|----------|------------|------------|
| TL-X XL 20W/33-640 SLV/25 | 40,5 mm | 574 mm     | 592,5 mm | 589 mm     | 611 mm     |
| TL-X XL 40W/33-640 SLV/25 | 40,5 mm | 1.183,5 mm | 1.202 mm | 1.198,5 mm | 1.220,5 mm |

| Algemene informatie                     |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Lampvoet                                | FA6           |
| Gegevens lichttechniek                  |               |
| Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal) | 0,38          |
| Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal) | 0,38          |
| Kleuraanduiding                         | Koel wit (CW) |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)   | 4000 K        |
| Kleurweergave-index (CRI)               | 60            |
| Dimbaarheid en regelsystemen            |               |
| Dimbaar                                 | Ja            |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen   |               |
| Lampvorm                                | T12           |
| Keurmerken en classificaties            |               |
| Kwikinhoud (Hg) (max.)                  | 12 mg         |
| Kwikinhoud (Hg) (nom.)                  | 12,0 mg       |

Gegevens lichttechniek

| Order Code    | Full Product Name         | Lichtrendement (gespec.) (nom.) | Lichtstroom |
|---------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|
| 8711500261359 | TL-X XL 20W/33-640 SLV/25 | 47 lm/W                         | 940 lm      |
| 8711500261373 | TL-X XL 40W/33-640 SLV/25 | 58 lm/W                         | 2.300 lm    |

Bedrijfs- en elektrische gegevens

| Order Code    | Full Product Name             | Lampstroom (nom.) | Spanning (nom.) | Energieverbruik |
|---------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 8711500261359 | TL-X XL 20W/<br>33-640 SLV/25 | 0,380 A           | 58 V            | 20,0 W          |

| Order Code    | Full Product Name             | Lampstroom (nom.) | Spanning (nom.) | Energieverbruik |
|---------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 8711500261373 | TL-X XL 40W/<br>33-640 SLV/25 | 0,430 A           | 103 V           | 40,0 W          |

Keurmerken en classificaties

| Order Code    | Full Product Name         | Energieverbruik kWh/1.000 uur |
|---------------|---------------------------|-------------------------------|
| 8711500261359 | TL-X XL 20W/33-640 SLV/25 | 20 kWh                        |

| Order Code    | Full Product Name         | Energieverbruik kWh/1.000 uur |
|---------------|---------------------------|-------------------------------|
| 8711500261373 | TL-X XL 40W/33-640 SLV/25 | 40 kWh                        |

