



T12-lyskilde med lang levetid for eksplosjonsfrie omgivelser

TL-X XL

Lyskilden TL-X XL (tubediameter 38 mm) har ekstra lang levetid og er utstyrt med en innvendig tennstripe som gjør det mulig med elektromagnetisk drift uten starter, eller høyfrekvent drift uten forvarming. Når den brukes i kombinasjon med en spesiell lampeholder, elimineres all risiko for gnister ved tenning. Denne lyskilden brukes i flammesikre armaturer og sikkerhetsarmaturer både til innendørs og utendørs installasjoner, som i petrokjemisk industri, offshore, i gruver og på alle steder der det kan finnes spor av eksplosive gasser.

Fordeler

- I kombinasjon med spesial-lampeholder elimineres alle muligheter for gnistdannelse ved tenning
- Forlenget levetid sammenlignet med standard TL lamper

Funksjoner

- Leveres med innvendig tennstripe til EM-drift uten starter eller HF-drift uten forvarming
- Det spesielle Fa6-lampefestet har en lang og tykk festepin som krever en spesiell lampeholder

Søknad

- Brukes i flammesikre og høysikkerhets-armaturer til både innendørs og utendørs anvendelser
- Til bruksområder som (petro-)kjemisk industri, offshore, gruver og andre steder der det kan være spor av eksplosive gasser

TL-X XL

Warnings and safety


- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Versions



LPPR TL-X

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1 183,5 mm	1 202 mm	1 198,5 mm	1 220,5 mm

Generell informasjon	
Sokkelbase	FA6
Teknisk belysning	
Kromatisk koordinat X (nom)	0,38
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,38
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korreisert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	60
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T12
Godkjenning og bruksområde	
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	12 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	12,0 mg

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
928037703332	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	47 lm/W	940 lm
928037903332	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	58 lm/W	2 300 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Spennning (nom.)	Effektforbruk
928037703332	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	0,380 A	58 V	20,0 W

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Spennning (nom.)	Effektforbruk
928037903332	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	0,430 A	103 V	40,0 W

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
928037703332	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	20 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
928037903332	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40 kWh

