



Ledinaire Wall-mounted WL070V – kustannustehokas seinäasennettava LED-ratkaisu

Ledinaire Wall-mounted WL070V

Julkisissa tiloissa ja kulkuväylillä, erityisesti pysäköintihalleissa, toimistoissa, sisäänkäynneissä, auloissa, käytävissä ja portaikoissa, tarvitaan ehdottoman luotettavia valaistusratkaisuja. Philips Ledinaire tarjoaa huippuluokan luotettavuutta ja kaikkea muuta. Tässä suositussa ledivalaisinvalikoimassa on monia heti käyttövalmiita malleja, kuten seinäasennettava Ledinaire WL070V -valaisin, joka soveltuu monenlaisiin yleisvalaistuskohteisiin. Ledinaire-sarjan valaisimissa Philipsin korkea laatu yhdistyy erittäin kilpailukykyiseen hintaan. Saat siten luotettavia, edullisia ja energiatehokkaita seinäasennettuja valaisimia LED-valaistuksen markkinajohtajalta. Lisäksi MultiLumen- ja MultiColorTemp-ominaisuudet tarjoavat kaksi valovirtaa ja kolme värilämpötilaa yhdessä valaisimessa. Tämä helpottaa oikean tuotteen valintaa, antaa joustavuutta vastata asiakkaiden toiveisiin kohteessa ja vähentää varastossa tarvittavia tuotteita.

Hyödyt

- MultiLumen- ja MultiColorTemp -ominaisuudet yksinkertaistavat tuotteen valintaa
- Philipsin laatu ja luotettavuus
- Energiaa säästävä LED-tekniikka
- Vesitiivis ja ilkvallan kestävä
- Seinä- tai kattoasennus
- Monipuoliset käyttökohteet

Ledinaire Wall-mounted WL070V

Ominaisuudet

- MultiLumen- ja MultiColorTemp-ominaisuudet: kaksi valovirtaa (1 100 ja 1 700 lm) ja kolme värilämpötilavaihtoehtoa (3 000 K, 3 500 K ja 4 000 K) yhdessä valaisimessa
- Moderni, ympäristöön sulautuva malli ruuvikansilla
- Suuri velotehokkuus 100 lm/W
- Korkea suojaus (IP65 ja IK08)
- Lisävarusteena liike-tunnistin ja päivänvalotunnistin (MDU)
- Valinnainen asteittainen himmennys dip-kytkimellä 10 %:n ja 25 %:n kohdalla (MDU)

Käyttökohteet

- Pysäköintihallit
- Aulat
- Käytävät
- Portaikot

Rajoitukset ja turvallisuus


- Ledinaire wall-mounted -valaisinta voidaan käyttää ulkotiloissa, mutta kaikki sen kaapelit on vedettävä rakennuksen sisäpuolella. Kaapelien enimmäispituus on 10 metriä.
- MDU (Motion Detection Unit) -versioita varten: tunnistimen toiminta-alue voi vaihdella sisä- ja ulkokäytössä. Voimakas tuuli ja sade voivat laukaista tunnistimen, jos ympäristössä ei ole seiniä, kattoja jne. Tärinä tai liike voivat laukaista tunnistimen. Varmista, että tunnistin on sopivalla etäisyydellä tällaisesta jatkuvasta signaalista.

Versions



Ledinaire Wall-mounted WL070V

Mittapiirros



Ledinaire Wall-mounted WL070V

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Valaistuksen tekniset tiedot	
Väriämpötila (nim.)	3000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 or 60 Hz
Tehonkulutus	17 W
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon väri	Valkoinen
Iskunkestävyysluokka	IK08
Suojausluokan koodi	IP65
Merkinnät ja luokitukset	
Käyttölämpötila-alue	–20...+40 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	–
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Stroboskooppi-ilmiön arvo (SVM)	1,6

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Valonlähde vaihdettavissa
911401826582	WL070V LED17S/830 PSU II WH	Ei
911401833985	WL070V LED11_17S/830_835_840	–

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	All-in-ominaisuus	Valonlähteen keilakulma	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
911401826582	WL070V LED17S/830 PSU II WH	–	120 °	95 lm/W	1 700 lm

Order Code	Full Product Name	All-in-ominaisuus	Valonlähteen keilakulma	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
911401833985	WL070V LED11_17S/830_835_840	All-in, Multi Lumen	–	100 lm/W	1 100 lm

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi
911401826582	WL070V LED17S/830 PSU II WH	Symmetrinen

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi
911401833985	WL070V LED11_17S/830_835_840	Leveä valokeila

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Enimmäishimmennystaso
911401826582	WL070V LED17S/830 PSU II WH	Ei sovellettavissa

Order Code	Full Product Name	Enimmäishimmennystaso
911401833985	WL070V LED11_17S/830_835_840	–

Ledinaire Wall-mounted WL070V

Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen turvavalaistus
911401826582	WL070V LED17S/830 PSU II WH	-

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen turvavalaistus
911401833985	WL070V LED11_17S/830_835_840	Ei

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Välkyntäarvo (PstLM)
911401826582	WL070V LED17S/830 PSU II WH	1

Order Code	Full Product Name	Välkyntäarvo (PstLM)
911401833985	WL070V LED11_17S/830_835_840	-

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa	Valovirran toleranssi
911401826582	WL070V LED17S/830 PSU II WH	(0.4338, 0.4030)SDCM ≤5	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa	Valovirran toleranssi
911401833985	WL070V LED11_17S/830_835_840	(0.43, 0.40) SDCM <5; (0.38, 0.38) SDCM <5	(0.38, -10% / +20%

